


Cable Largo de Carga y Sincronización Micro USB de 3m - M/M - 24AWG

ID del Producto: USBAUB3MBK



¿Cansado de tener que utilizar un tomacorriente al cargar y utilizar un móvil o tableta?

El cable Micro USB, modelo USBAUB3MBK, tiene 3 metros de longitud, lo cual le permite cargar cómodamente su dispositivo a distancia. Además, el cable tiene un diseño delgado que permite conectarlo a su dispositivo sin tener que desconectarlo cada vez que se efectúe la carga y sincronización del dispositivo.

Cargue su dispositivo mientras se toman notas en una sala de juntas, al revisar el correo electrónico en una habitación de hotel o mientras se está leyendo en una cafetería. Este cable de carga evita las limitaciones de conexión hasta una longitud de 3 metros y permite mantenerse conectado incluso durante la carga.

Se obtiene total potencia de carga, sin interrupción del tiempo de carga, incluso a distancia de hasta 3 metros de su cargador. El mayor grosor (0,25/0,05 mm²) del alambre le permite cargar sus dispositivos móviles sin alargar del tiempo de carga y, por tanto, se puede mantener la conexión y la carga a la misma velocidad que si utilizara un cable más corto.

Deje de quitar la funda del teléfono o de la tableta cada vez que se cargue o sincronice el dispositivo. Este cable incluye un conector Micro USB delgado que se puede enchufar a su dispositivo incluso cuando el dispositivo tiene puesta la funda protectora.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Carga y sincronización de los dispositivos digitales móviles equipados con Micro USB

Características

- Ofrece un cable de 3 m
- Conector Micro USB de diseño delgado ("Slim")
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta velocidades de transferencia de datos de USB de hasta 480 Mbps

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conector B	1 - USB Micro B (5 pines)

Observaciones / Requisitos

Nota	El conector Micro USB tiene un ancho de 10 mm y una altura de 6 mm (véase la ilustración siguiente)
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 80°C (4°F to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	28°C(±5C) / 82°F(±9F)

Humedad 0% a 95% de HR

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/30 AWG
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
Peso del Producto	2.2 oz [61.3 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 oz [68.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Micro USB para carga y sincronización de móviles (3 m) - A a Micro B
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.