Câble de charge / synchronisation Micro USB longue de 3 m - USB 2.0 A vers Micro B - M/M - Noir - 0,25 mm²

Nº de produit: USBAUB3MBK



Vous en avez assez de devoir charger et utiliser votre téléphone ou votre tablette collé au mur ?

D'une longueur de 3 mètres, le câble Micro USB USBAUB3MBK vous permet de charger vos appareils de plus loin, en tout confort. Sa conception slim permet en plus de les brancher sans avoir à les sortir de leur étui à chaque chargement ou synchronisation.

Chargez votre appareil même lorsque vous prenez des notes dans une salle de conférence, consultez votre messagerie électronique dans une chambre d'hôtel ou lisez dans un café. Ce câble de charge de 3 mètres de long contourne les contraintes de distance et vous permet de rester connecté même pendant la charge.

Offre une puissance de charge optimale, sans perte de temps, même à des distances allant jusqu'à 3 mètres de votre chargeur. D'un calibre plus robuste (0,25/0,05 mm2), le câble vous permet de charger vos appareils mobiles sans ralentir la procédure. Vous pouvez ainsi rester connecté pendant la charge, à la même vitesse qu'avec un câble plus court.

Vous n'aurez plus à sortir votre téléphone ou votre tablette de leur étui chaque fois que vous voudrez les charger ou les synchroniser. Le câble est équipé d'un connecteur Micro USB moulé slim qui se branche dans votre appareil, même lorsqu'il se trouve dans son étui protecteur.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles Micro USB.

Spécifications techniques

• Offre 3 m de longueur de câble

• Moulage de connecteur Micro USB slim

• Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

• Prend en charge des vitesses de transfert USB pouvant atteindre 480 Mb/s

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Performance		
	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Connecteur B	1 - USB Micro-B (5 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	La largeur du moulage de connecteur Micro USB est de 10 mm et sa hauteur est de 6 mm (voir le schéma).
Conditions environnementales		

	Température de fonctionnement	-20°C to 80°C (4°F to 176°F)
	Température de stockage	28°C(±5C) / 82°F(±9F)
	Humidité	Humidité relative de 0 à 95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Style de connecteur	Droit
	Calibre du fil	24/30 AWG
	Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
	Longueur du produit	9.8 ft [3 m]
	Poids du produit	2.2 oz [61.3 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.3 in [15.9 cm]
	Package Width	5.0 in [12.8 cm]
	Package Height	0.7 in [1.7 cm]
	Poids brut	2.4 oz [68.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble Micro USB de synchronisation et de charge mobile 3 m - A vers Micro B

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis