


Lange micro-USB oplaadkabel en sync kabel M/M - 24 AWG - 3 m

Productcode: USBAUB3MBK



Bent u de wandaansluiting bij het opladen en gebruik van uw telefoon of tablet zat?

De USBAUB3MBK Micro USB-kabel is 3 meter lang zodat u uw apparaat comfortabel en op afstand kunt opladen. Daarnaast heeft de kabel een compact design zodat u deze tijdens het opladen en synchroniseren in uw apparaat kunt steken zonder deze uit zijn hoes te moeten halen.

Laad uw apparaat op zelfs wanneer u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails controleert in een hotelkamer of leest in een café. Deze 3 meter lange oplaadkabel lost afstandsproblemen op en zorgt dat u altijd verbonden bent, zelfs tijdens het opladen.

Profiteer van het volle laadvermogen, zonder verlies van laadtijd, zelfs op een afstand van 3 meter van uw lader. Dankzij de dikkere (0,25/0,05 mm²) draad kunt u uw mobiele apparaten opladen zonder aantasting van de laadtijd; zo kunt u verbonden blijven en opladen met dezelfde snelheid als met een kortere kabel.

Nu hoeft u uw telefoon of tablet niet meer uit de hoes te halen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert. De kabel heeft een slank Micro USB-connectorprofiel waardoor u uw apparaat kunt aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het opladen en synchroniseren van uw micro USB mobiele digitale apparaten

Eigenschappen

- 3 m lange kabel
- Slanke micro USB-connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Micro USB-connector is 10 mm breed en 6 mm hoog (zie tekening)
---------	--

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 80°C (4°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	28°C(±5C) / 82°F(±9F)
Vochtigheid	0% RV ~ 95% RV

Fysieke

eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/30 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3 m]
Gewicht product	2.2 oz [61.3 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.3 in [15.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 oz [68.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 3 m micro USB-kabel voor mobiel opladen/synchroniseren - A naar micro B
-------------	---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.