

Câble USB vers Micro USB coudé à angle gauche de 50 cm - 0,25 mm<sup>2</sup> - M/M - Noir

N° de produit: USBAUB50CMLA



Ce câble Micro-USB comprend un fil de 0,25 mm<sup>2</sup> afin de fournir l'alimentation nécessaire pour charger plus rapidement vos appareils mobiles. Le câble comprend un connecteur Micro-USB coudé vers la gauche, très pratique pour charger votre appareil mobile dans votre véhicule, ou pour accéder à votre appareil mobile lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou un chargeur pour véhicule.

Certains téléphones et certaines tablettes nécessitent des puissances d'alimentation spécifiques afin de se charger efficacement. Si un téléphone nécessite par exemple une alimentation de 1,0 A, les besoins d'une tablette peuvent monter à 2,4 A.

Ce câble Micro-USB a été conçu pour fournir une alimentation optimale à vos appareils mobiles afin qu'ils se chargent le plus rapidement possible.

Le connecteur Micro-USB coudé vers la gauche permet une connexion aux ports difficiles d'accès, idéale lorsque vous souhaitez charger vos appareils mobiles dans votre véhicule. Lorsque votre appareil mobile est en charge, vous pouvez l'utiliser pour envoyer des messages, travailler ou jouer, sans être gêné par le câble.

Le connecteur coudé empêche également les torsions du câble et de lui faire subir une tension excessive pour atteindre la prise. Il permet un positionnement plus naturel au point de connexion, ce qui empêche toute tension inutile et protège le câble et le port de l'appareil contre d'éventuelles détériorations.

Remplacez le câble Micro-USB fourni avec votre appareil mobile ou conservez l'un des deux comme câble de secours pendant vos voyages. Ainsi, vos appareils mobiles seront prêts à servir tout au long de votre trajet. La longueur du câble (50 cm) est parfaite pour les connexions de proximité et les applications portables, par exemple si vous chargez votre appareil avec un chargeur mobile, sur une station de charge publique ou sur votre ordinateur portable.

Le câble de 50 cm USBAUB50CMLA bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité à toute épreuve.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils mobiles Micro-USB
- Remplacez le câble fourni avec votre appareil Micro-USB ou gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements

### Spécifications techniques

- Assurez la puissance de charge optimale de vos appareils mobiles Micro-USB
- Connectez-vous à votre appareil même dans les espaces réduits et difficiles d'accès
- Format compact qui convient à merveille à tous les étuis de transport

---

#### Matériel

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Politique de garantie     | Lifetime                                       |
| Placage du connecteur     | Nickel   |
| Type de gaine de câble    | PVC - Polyvinyl Chloride                       |
| Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |

---

#### Performance

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Type et débit | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|---------------|----------------------|

---

#### Connecteur(s)

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Connecteur A | USB Type-A (4 broches) USB 2.0 |
| Connecteur B | USB Micro-B (5 broches)        |

---

#### Conditions environnementales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Température de                | -10°C to 30°C (14°F to 86°F)  |



stockage

Humidité 30%-75% RH

---

Caractéristiques physiques

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Couleur             | Noir                 |
| Style de connecteur | Droit à angle gauche |
| Calibre du fil      | 24/30 AWG            |
| Longueur de câble   | 19.7 in [50 cm]      |
| Longueur du produit | 19.2 in [48.8 cm]    |
| Largeur du produit  | 0.6 in [15.0 mm]     |
| Hauteur du produit  | 0.7 in [18.0 mm]     |
| Poids du produit    | 0.6 oz [18.0 g]      |

---

Informations d'emballage

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Package Length | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Width  | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height | 0.0 in [0.1 mm]  |
| Poids brut     | 0.8 oz [24.0 g]  |

---

Contenu du paquet

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Inclus dans le paquet | Câble Micro-USB |
|-----------------------|-----------------|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

