

Micro USB-kabel för laddning och synkning M/M - vänstervinklad Micro USB - 0,25 mm² - 0,5 m

Produkt ID: USBAUB50CMLA



Denna Micro USB-kabel har tråd på 0,25 mm² för att ge all den ström du behöver för att ladda dina mobila enheter snabbare. Kabeln har en vänstervinklad Micro USB-kontakt så den är perfekt för att ladda dina mobila enheter i en bil eller för att nå din mobila enhet när den är ansluten till en väggladdare eller dator.

Olika telefoner och surfplattor kräver specifika mängder ström för att ladda effektivt. En telefon kanske bara behöver 1,0 A medan en surfplatta kanske behöver 2,4 A.

Denna Micro USB-kabel är designad att ge full ström till dina mobila enheter så att alla dina enheter kan laddas med förväntad hastighet.

Den vänstervinklade Micro USB-kontakten låter dig ansluta till portar som är svårtillgängliga, vilket är perfekt för laddning av dina bilmonterade mobila enheter. Även när du laddar din mobila enhet kan du använda den för att sms:a, arbeta eller spela utan att kabeln är i vägen.

Den vinklade kontakten skyddar dessutom kabeln från att böjas konstigt eller belastas för mycket. Den har en naturligare passform vid anslutningspunkten för att förhindra onödig belastning och skada på kabeln och enhetsporten.

Byt ut Micro USB-kabeln som hörde till din mobila enhet eller behåll den som en reserv vid resor så att dina mobila enheter är redo att användas när du är ute och reser. Den korta kabellängden på 0,5 m gör den till en toppenlösning för korta anslutningar och bärbara situationer som till exempel laddning med en bärbar laddningsbank, allmänna laddningsstationer eller din bärbara dator.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ladda och synkronisera dina mobila enheter med Micro-USB
- Byt ut kabeln som hörde till Micro USB-enheten eller behåll en som extra rese kabel

Funktioner

- Ge full laddningskraft till dina mobila Micro USB-enheter
- Anslut till din enhet även i svåråtkomliga och trånga utrymmen
- Bärbar design som får plats i alla datorväskor

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Connector B	1 - USB Micro-B (5-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak till vänstervinklad
Tråddimension	24/30 AWG
Kabellängd	1.6 ft [0.5 m]
Produktlängd	19.2 in [48.8 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.8 cm]
Produktvikt	0.6 oz [18.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.9 in [12.4 cm]
Paketets bredd	2.8 in [7.1 cm]
Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.9 oz [26.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Micro USB-kabel
-----------------	---------------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.