

Adaptador Mini USB a Bluetooth 2.1 -Adaptador de Red Inalámbrico con EDR Clase 1

ID del Producto: USBBT1EDR2



El Adaptador USB a Bluetooth de Clase 1 con EDR, USBBT1EDR2 es un micro adaptador que agrega capacidad Bluetooth a un ordenador a través de un puerto USB disponible. Esto permite conectarse a dispositivos de forma inalámbrica con un alcance de hasta 100m (328 pies) y un consumo mínimo de energía. El adaptador USB-Bluetooth es compatible con la especificación Bluetooth v2.1 y admite Velocidad de Datos Mejorada (EDR) para acelerar la transferencia en hasta 3 Mbps. El adaptador cuenta con un diseño de factor de forma pequeño que lo hace convenientemente portátil y discreto cuando se lo conecta a un ordenador.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar periféricos Bluetooth, como teclados/ratones o smartphones a su sistema informático
- Contribuye a reducir el desorden de cables mediante el uso de dispositivos inalámbricos Bluetooth (como teclados/ratones) en vez de los tradicionales dispositivos con cable

- Permite conectar periféricos de manera inalámbrica a un ordenador ubicado en un lugar remoto/seguro
- Permite conectar periféricos en entornos industriales donde el ordenador se puede mantener alejado de las áreas de trabajo

Características

- Compatible con Bluetooth v2.1 + EDR
- Dispositivo de Clase 1 con un alcance de hasta 100m (328 pies)
- Factor de forma ultra compacto
- Soporte para Velocidad de Datos Mejorada (EDR) con tasas de transferencia de datos de hasta 3 Mbps
- Indicador LED de Encendido/Standby

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 1.1
Configuración de Antena	Chip Antenna
Estándares Industriales	Bluetooth v2.1 + EDR
ID del Conjunto de Chips	CSR - BC0401PC08

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	3 Mbps
Alcance de la Frecuencia	100m (328ft)
Frecuencia	2.4 GHz ISM
Modulación	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF	12.000 horas

Conector(es)

	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		1 - Bluetooth Clase 1.0
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS® 10.6 - 10.9
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido/Standby
Requisitos de Energía		
	Consumo de Energía	1W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Humedad	HR 75%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	0.9 in [2.2 cm]
	Ancho del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Altura del Producto	0.3 in [7.0 mm]
	Peso del Producto	0.0 oz [1.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.6 in [16.8 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 oz [72.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Bluetooth
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.