

Mini adaptateur USB Bluetooth 2.1 - Adaptateur réseau sans fil EDR classe 1

N° de produit: USBBT1EDR2



L'adaptateur Bluetooth USB vers catégorie 1 avec EDR USBBT1EDR2 est un adaptateur minuscule qui ajoute des capacités Bluetooth à l'ordinateur par port USB. Il permet de connecter des appareils sans fil à une distance maximale de 100 m, avec une consommation d'énergie minimale. L'adaptateur Bluetooth-USB prend en charge les spécifications Bluetooth v2.1 ainsi que la technologie Enhanced Data Rate (EDR) pour les vitesses de transfert supérieures à 3 Mb/s. Le format compact de l'adaptateur le rend portable et non encombrant lorsqu'il est branché à un ordinateur.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de brancher des périphériques Bluetooth, comme un clavier, une souris ou un Smartphone à votre ordinateur
- Réduisez l'enchevêtrement de câbles en utilisant des appareils Bluetooth (comme un clavier et une souris) plutôt que des appareils classiques avec fil
- Permet de connecter des périphériques sans fil à un ordinateur dans un endroit à

distance/sécuritaire

- Permet de connecter des périphériques dans un milieu industriel où l'ordinateur est loin des zones de travail

Spécifications techniques

- Compatible Bluetooth v2.1 + EDR
- Appareil de catégorie 1 avec portée effective de 100 m
- Format ultra-compact
- Prise en charge de la technologie Enhanced Data Rate avec vitesse de transfert jusqu'à 3 Mb/s
- Indicateur à DEL d'alimentation/de mise en veille

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 1.1
Configuration d'antenne	Chip Antenna
Normes de l'industrie	Bluetooth v2.1 + EDR
ID du chipset	CSR - BC0401PC08

Performance

Vitesse max. de transfert de données	3 Mbit/s
Plage de fréquences	100m (328ft)
Fréquence	2.4 GHz ISM
Modulation	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF	12 000 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	1 - Classe Bluetooth 1.0

Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS® 10.6 - 10.9
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/veille
Alimentation		
	Consommation électrique	1W
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Température de stockage	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 75 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur du produit	0.9 in [2.2 cm]
	Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Hauteur du produit	0.3 in [7.0 mm]
	Poids du produit	0.0 oz [1.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1

Longueur du Paquet	6.6 in [16.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	2.5 oz [72.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers Bluetooth
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis