

## Adattatore Mini USB Bluetooth 2.1 - Adattatore di rete wireless EDR Classe 1

ID prodotto: USBBT1EDR2



L'adattatore USB a Bluetooth Classe 1 con EDR è un adattatore di dimensioni micro che permette di aggiungere le funzionalità Bluetooth a un computer attraverso una porta USB disponibile. Consente il collegamento in modalità wireless ai dispositivi a una distanza massima di 100 m con un consumo di corrente minimo. L'adattatore USB-Bluetooth supporta la specifica Bluetooth v2.1 oltre a EDR (Enhanced Data Rate) per velocità di trasferimento fino a 3 Mbps. L'adattatore utilizza un design a fattore di forma ridotto che lo rende facilmente trasportabile e poco ingombrante se collegato a un computer.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Permette il collegamento di periferiche Bluetooth quali tastiera/mouse oppure smartphone al sistema di computer
- Riduce l'ingombro dei cavi utilizzando dispositivi Bluetooth wireless (quali ad esempio tastiera/mouse) invece dei tradizionali dispositivi cablati

- Permette il collegamento delle periferiche in modalità wireless a un computer in una postazione remota/sicura
- Permette il collegamento di periferiche in un ambiente industriale in cui è possibile mantenere il computer distante dalle aree di lavoro.

## Caratteristiche

- Conforme a Bluetooth v2.1 + EDR
- Dispositivo di Classe 1 con raggio effettivo di 100 m
- Fattore di forma ultracompatto
- Supporto di EDR (Enhanced Data Rate) con velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps
- Indicatore LED di batteria/standby

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	USB 1.1
Configurazione antenna	Chip Antenna
Standard del settore	Bluetooth v2.1 + EDR
ID chipset	CSR - BC0401PC08

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	3 Mbps
Intervallo di frequenza	100m (328ft)
Frequenza	2.4 GHz ISM
Modulazione	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF	12.000 ore

---

### Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - Bluetooth classe 1.0

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 Mac OS® 10.6 - 10.9
-------------------------------------	---

---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
-----------------------------	-----------------------

---

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione/Standby
----------------	---------------------------

---

Alimentazione

Consumo energetico	1W
--------------------	----

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Umidità	75% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [7.0 mm]
Peso prodotto	0.0 oz [1.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione	6.6 in [16.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [72.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB a Bluetooth
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.