

## Mini USB Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Draadloos Netwerkadapter

Productcode: USBBT1EDR2



De USBBT1EDR2 USB naar Klasse 1 Bluetooth Adapter met EDR is een ultracompacte adapter die Bluetooth-functionaliteit toevoegt aan een computer via een vrije USB-poort. Dit maakt het mogelijk apparaten draadloos te verbinden binnen een bereik van 100 meter met minimaal stroomverbruik. De USB Bluetooth-adapter voldoet aan de Bluetooth 2.1-specificaties, en ondersteunt Enhanced Data Rate (EDR) voor overdrachtsnelheden tot 3 Mbit/s. De adapter is uiterst compact uitgevoerd, zodat het gemakkelijk draagbaar is, en onopvallend wanneer aangesloten op een computer. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Sluit Bluetooth-randapparatuur zoals een toetsenbord, muis of smartphone aan op uw computersysteem
- Verminder de wirwar van bekabeling door het gebruik van draadloze Bluetooth-apparaten (zoals een toetsenbord/muis) in plaats van de gangbare bekabelde apparaten
- Sluit randapparatuur draadloos aan op een computer in een afgelegen/beveiligde locatie
- Sluit randapparatuur aan in een industriële omgeving waar de computer uit de buurt kan blijven van de werkruimtes

#### Eigenschappen

- Voldoet aan Bluetooth 2.1 + EDR
- Klasse 1 apparaat met een effectief bereik van 100 meter
- Ultracompacte vormfactor
- Ondersteuning voor Enhanced Data Rate met overdrachtsnelheden tot 3 Mbit/s
- LED-indicator voor aan/uit

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 1.1
Antenneconfiguratie	Chip Antenna
Industriestandaarden	Bluetooth 2.1 + EDR
Chipsetcode	CSR - BC0401PC08

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3 Mbit/s
Frequentiebereik	100m (328ft)
Frequentie	2.4 GHz ISM
Modulatie	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF	12.000 uur

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Bluetooth klasse 1.0
--------------------	--

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.6 - 10.9
--------------------	---

---

#### Speciale



opmerkingen /  
vereisten

System- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
------------------------------	-----------------

---

Indicatoren

LED-indicatoren	Power/Standby
-----------------	---------------

---

Voeding

Vermogensopname	1W
-----------------	----

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
---------------------	-------------------------------

Opslagtemperatuur	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
-------------------	--------------------------------

Vochtigheid	75% rel. luchtvochtigheid
-------------	---------------------------

---

Fysieke  
eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type behuizing	Kunststof
----------------	-----------

Lengte product	0.9 in [22 mm]
----------------	----------------

Breedte product	0.6 in [15 mm]
-----------------	----------------

Hoogte product	0.3 in [7 mm]
----------------	---------------

Gewicht product	0.0 oz [1 g]
-----------------	--------------

---

Verpakkingsinfor-  
matie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Package Length	6.8 in [17.2 cm]
----------------	------------------


Package Width	5.6 in [14.2 cm]
---------------	------------------

Package Height	1.3 in [33 mm]
----------------	----------------

Verzendgewicht (verpakt)	2.6 oz [75 g]
-----------------------------	---------------

---

Wat wordt er



meegeleverd

Meegeleverd

USB-naar-Bluetooth-adapter

Driver-CD

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

