

Mini USB Bluetooth 2.1-adapter – klass 1 EDR-adapter för trådlöst nätverk

Produkt ID: USBBT1EDR2



USBBT1EDR2 adaptorn med EDR för anslutning mellan USB och klass 1 Bluetooth är en adapter i mikrostorlek som lägger till Bluetooth till en dator genom en tillgänglig USB-port. Med denna kan du ansluta till enheter trådlöst med upp till 100 m räckvidd och minimal strömåtgång.

USB-Bluetooth-adaptorn stöder Bluetooth v2.1-specifikationen och EDR (Enhanced Data Rate) för överföringshastigheter på upp till 3 Mbps. Adaptorn har en liten formfaktor som är enkel att ta med sig och diskret när den är ansluten till en dator. Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut Bluetooth-tillägg som t.ex. tangentbord/mus eller smarttelefoner till datorn
- Slipp sladdhärvor genom att använda trådlösa Bluetooth-enheter (t.ex. tangentbord/mus) istället för vanliga enheter med sladdar
- Anslut kringutrustning till en dator trådlöst på en avskild/säker plats
- Anslut kringutrustning i industrimiljöer där datorn kan placeras en bit bort från arbetsområdet

Funktioner

- Kompatibelt med Bluetooth v2.1 + EDR

- Klass 1-enhet med 100 m effektiv räckvidd
- Ultrakompakt formfaktor
- Stöd för EDR med dataöverföringshastigheter på upp till 3 Mbps
- LED-indikator för ström/vänteläge

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 1.1
Antennkonfiguration	Chip Antenna
Industristandarder	Bluetooth v2.1 + EDR
Chipset-ID	CSR - BC0401PC08

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	3 Mbps
Frekvensområde	100m (328ft)
Frekvens	2.4 GHz ISM
Modulering	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
Medeltid mellan fel (MTBF)	12.000 timmar

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Bluetooth klass 1.0
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS® 10.6 - 10.9
-------------------	---



Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port

Indikatorer

LED-indikatorer Ström/vänteläge

Ström

Strömförbrukning 1W

Miljö

Drifttemperatur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Luftfuktighet 75% RH

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 0.9 in [22 mm]

Produktbredd 0.6 in [15 mm]

Produkt höjd 0.3 in [7 mm]

Produktvikt 0.0 oz [1 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.8 in [17.2 cm]

Package Width 5.6 in [14.2 cm]

Package Height 1.3 in [33 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.6 oz [75 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet USB till Bluetooth-adapter

Drivrutin CD



Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

