

#### Mini Adaptateur USB Bluetooth 4.0 - Mini Dongle Sans Fil EDR Classe 1 - 50m

Nº de produit: USBBT1EDR4



Le dongle USB vers Mini Bluetooth® de catégorie 1 USBBT1EDR4 vous permet d'ajouter des capacités sans fil Bluetooth à un ordinateur portable ou de bureau via USB, avec la prise en charge de distances de transfert pouvant atteindre 50 m.

Conforme à la norme Bluetooth 4.0 LE +EDR, cet adaptateur USB Bluetooth offre des vitesses de transfert jusqu'à 3 Mb/s et une faible consommation d'énergie. Ce transmetteur Bluetooth Smart Ready représente un moyen efficace de connecter la gamme de plus en plus étendue de périphériques Bluetooth Smart sur le marché, dont les derniers smartphones et tablettes Apple® et Android™. La norme Bluetooth v4.0 comprend également une sécurité accrue pour tous les transferts utilisant le chiffrement AES 128 bits.

Appareil portable pratique, cet adaptateur ultra-compact est discret lorsqu'il est connecté à votre ordinateur portable; vous n'aurez donc pas à le retirer à chaque fois que vous rangez votre ordinateur dans son sac ou sa housse de transport. Il est également rétrocompatible avec les normes Bluetooth antérieures (v3.0, 2.0, 1.2 et 1.1) pour garantir la connectivité avec tous vos appareils Bluetooth.

### Certifications, rapports et compatibilité















































## **Applications**

- Permet de brancher des périphériques Bluetooth, comme un clavier, une souris ou un Smartphone à votre ordinateur
- Réduisez l'enchevêtrement de câbles en utilisant des appareils Bluetooth (comme un clavier et une souris) plutôt que des appareils classiques avec fil
- Permet de connecter des périphériques sans fil à un ordinateur dans un endroit à distance/sécuritaire
- Permet de connecter des périphériques dans un milieu industriel où l'ordinateur est loin des zones de travail

### Spécifications techniques

- AJOUTEZ DES FONCTIONNALITÉS BLUETOOTH : Cet adaptateur BT4 vous permet d'ajouter des fonctionnalités Bluetooth 4.0 à votre PC ou à votre portable via le port USB de votre appareil. Prise en charge native sur Win et Mac sans logiciel supplémentaire requis
- DISTANCE DE TRANSFERT : Le dongle Bluetooth fournit une connexion sans fil sécurisée avec une prise en charge des distances de transfert jusqu'à 50m
- CONNEXION FIABLE : Pour une connexion sécurisée et fiable, l'adaptateur USB Bluetooth est Bluetooth Smart Ready, ce qui vous permet de vous connecter aux derniers smartphones et tablettes Apple et Android
- COMPATIBLE BLUETOOTH 4.0 LE : Le récepteur Bluetooth USB offre des taux de transfert de données allant jusqu'à 3 Mbps et une faible consommation d'énergie. Il intègre également une sécurité accrue pour tous les transferts grâce à un cryptage AES 128 bits
- CONCEPTION PORTABLE : Cet adaptateur Bluetooth classe 1 est léger et se glisse facilement dans la mallette de votre ordinateur portable, ce qui en fait un outil idéal pour les professionnels en déplacement

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Type de bus USB 2.0

Normes de l'industrie Bluetooth v4.0, v3.0, EDR





|                                    | ID du chipset                           | CSR8510A10  |
|------------------------------------|---|---|
| Performance                        |   |   |
|                                    | Vitesse max. de<br>transfert de données | 3 Mbit/s  |
|                                    | Distance max.                           | 50m [164ft]   |
|                                    | Fréquence                               | 2.402-2.48GHz ISM Band  |
|                                    | Modulation                              | GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK   |
|                                    | MTBF                                    | 187 730 heures  |
| Connecteur(s)                      |   |   |
|                                    | Types de connecteur                     | 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)   |
|                                    |   | 1 - Classe Bluetooth 1.0  |
| Logiciel                           |   |   |
|                                    | Compatibilité système<br>d'exploitation | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11   |
|                                    |   | Windows Server® 2003, 2008 R2, 2016, 2019, 2022   |
|                                    |   | macOS 9.x, 10.6 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0   |
| Notes spéciales /<br>Configuration |   |   |
|                                    | Configurations du système et du câblage | Port USB disponible   |
|                                    | Remarque                                | Les plages supérieures à 10 mètres nécessitent que l'appareil Bluetooth connecté prenne en charge la technologie Bluetooth Classe 1 |
| Indicateurs                        |   | ·   |
|                                    | Indicateurs lumineux                    | 1 - Alimentation/veille/liaison   |
| Alimentation                       |   |   |
|                                    | Source d'alimentation                   | Alimentation par USB  |
| Conditions environnementales       |   |   |
|                                    | Température de fonctionnement           | -10°C to 50°C (14°F to 122°F)   |



| Température | de |
|-------------|----|
| stockage    |    |

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité

Humidité relative de 0~75 %

# Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 0.9 in [2.2 cm]

Largeur du produit 0.6 in [1.4 cm]

Hauteur du produit 0.3 in [0.8 cm]

Poids du produit 0.1 oz [2.0 g]

## Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 5.6 in [14.3 cm]

Package Width 6.7 in [17.0 cm]

Package Height 1.3 in [3.2 cm]

Poids brut 2.0 oz [58.0 g]

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Bluetooth USB

1 - Guide de démarrage rapide

<sup>\*</sup> L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis