

## Mini Adaptateur USB Bluetooth 4.0 - Mini Dongle Sans Fil EDR Classe 1 - 50m

N° de produit: USBBT1EDR4



Le dongle USB vers Mini Bluetooth® de catégorie 1 USBBT1EDR4 vous permet d'ajouter des capacités sans fil Bluetooth à un ordinateur portable ou de bureau via USB, avec la prise en charge de distances de transfert pouvant atteindre 50 m.

Conforme à la norme Bluetooth 4.0 LE +EDR, cet adaptateur USB Bluetooth offre des vitesses de transfert jusqu'à 3 Mb/s et une faible consommation d'énergie. Ce transmetteur Bluetooth Smart Ready représente un moyen efficace de connecter la gamme de plus en plus étendue de périphériques Bluetooth Smart sur le marché, dont les derniers smartphones et tablettes Apple® et Android™. La norme Bluetooth v4.0 comprend également une sécurité accrue pour tous les transferts utilisant le chiffrement AES 128 bits.

Appareil portable pratique, cet adaptateur ultra-compact est discret lorsqu'il est connecté à votre ordinateur portable; vous n'aurez donc pas à le retirer à chaque fois que vous rangez votre ordinateur dans son sac ou sa housse de transport. Il est également rétrocompatible avec les normes Bluetooth antérieures (v3.0, 2.0, 1.2 et 1.1) pour garantir la connectivité avec tous vos appareils Bluetooth.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Permet de brancher des périphériques Bluetooth, comme un clavier, une souris ou un Smartphone à votre ordinateur
- Réduisez l'enchevêtrement de câbles en utilisant des appareils Bluetooth (comme un clavier et une

souris) plutôt que des appareils classiques avec fil

- Permet de connecter des périphériques sans fil à un ordinateur dans un endroit à distance/sécuritaire
- Permet de connecter des périphériques dans un milieu industriel où l'ordinateur est loin des zones de travail

## Spécifications techniques

- Format ultra-compact
- Prise en charge de la technologie Enhanced Data Rate (EDR) avec vitesse de transfert jusqu'à 3 Mb/s
- Indicateur à DEL d'alimentation/de liaison/de mise en veille
- Appareil de catégorie 1 avec portée effective de 50 m
- Faible consommation d'énergie
- Transmetteur Bluetooth Smart Ready conforme à Bluetooth® 4.0 LE
- Rétrocompatible avec les appareils Bluetooth v3.0, 2.0, 1.2 et 1.1

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Type de bus	USB 2.0
Normes de l'industrie	Bluetooth v4.0, v3.0, EDR
ID du chipset	CSR8510A10

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	3 Mbit/s
Distance max.	50 m / 165 ft
Fréquence	2.402-2.48GHz ISM Band
Modulation	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF	187 730 heures

---



## Connecteur(s)

Types de connecteur USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Classe Bluetooth 1.0

## Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows® XP, Vista 7, 8, 8.1, 10  
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019  
macOS 9.x, 10.6 à 10.15, 11.0

## Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Port USB disponible

Remarque Les plages supérieures à 10 mètres nécessitent que l'appareil Bluetooth connecté prenne en charge la technologie Bluetooth Classe 1

## Indicateurs

Indicateurs lumineux Alimentation/veille/liaison

## Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par USB

## Conditions environnementales

Température de fonctionnement -10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 0~75 %

## Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 0.9 in [21.9 mm]



Largeur du produit	0.6 in [14.4 mm]
Hauteur du produit	0.3 in [8.0 mm]
Poids du produit	0.0 oz [0.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	5.3 in [13.4 cm]
Package Width	6.8 in [17.3 cm]
Package Height	1.3 in [33.0 mm]
Poids brut	2.6 oz [74.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur Bluetooth USB
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

