

Adattatore Mini USB Bluetooth 4.0 - Dongle wireless EDR classe 1 da 50 m

ID prodotto: USBBT1EDR4





Questo dongle USB a Mini Bluetooth® di classe 1 USB BT1EDR4 consente di aggiungere le funzionalità wireless Bluetooth a un computer laptop o desktop tramite USB con il supporto di distanze di trasferimento fino a 50 m.

Conforme a Bluetooth 4.0 LE +EDR, questo adattatore USB Bluetooth offre velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps e un basso consumo di corrente. Questo ricetrasmittitore Bluetooth Smart Ready è una soluzione efficace per il collegamento a un elenco in rapida crescita di periferiche Bluetooth Smart sul mercato, compresi smartphone e tablet Apple® e Android™ di ultima generazione. Bluetooth v4.0 integra inoltre una maggiore sicurezza per tutti i trasferimenti grazie all'uso della crittografia AES a 128 bit.

Essendo un dispositivo comodamente portatile, questo adattatore ultracompatto non è ingombrante quando è collegato al laptop, non sarà così necessario rimuoverlo ogni volta per riporre il laptop nella borsa o nel contenitore per il trasporto. L'adattatore è inoltre compatibile all'indietro con i precedenti standard Bluetooth (v3.0, 2.0, 1.2 e 1.1) per garantire la connettività con tutti i dispositivi Bluetooth.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Permette il collegamento di periferiche Bluetooth quali tastiera/mouse oppure smartphone al sistema di computer
- Riduce l'ingombro dei cavi utilizzando dispositivi Bluetooth wireless (quali ad esempio tastiera/mouse) invece dei tradizionali dispositivi cablati
- Permette il collegamento delle periferiche in modalità wireless a un computer in una postazione remota/sicura
- Permette il collegamento di periferiche in un ambiente industriale in cui è possibile mantenere il computer distante dalle aree di lavoro

Caratteristiche

- **AGGIUNGE FUNZIONALITÀ BLUETOOTH:** Questo adattatore BT4 permette di aggiungere funzionalità Bluetooth 4.0 al computer o laptop tramite la porta USB del dispositivo. Supportato nativamente su Windows e Mac senza bisogno di software aggiuntivi
- **DISTANZA DI TRASFERIMENTO:** Il dongle Bluetooth fornisce una connessione wireless sicura con supporto per distanze di trasmissione fino a 50 m
- **CONNESSIONE AFFIDABILE:** Per una connessione sicura e affidabile, l'adattatore USB Bluetooth è Bluetooth Smart Ready che permette di collegarsi agli smartphone e tablet Apple e Android più recenti
- **CONFORME A BLUETOOTH 4.0 LE:** Questo ricevitore USB Bluetooth offre velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps e bassi consumi di corrente. L'adattatore assicura maggiore sicurezza per i trasferimenti dati grazie all'uso della crittografia AES a 128 bit
- **DESIGN PORTATILE:** Questo adattatore Bluetooth classe 1 presenta un design leggero che si adatta comodamente alla custodia portatile del laptop, rendendolo ideale per i professionisti in movimento

Hardware

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Tipo bus | USB 2.0 |
| Standard del settore | Bluetooth v4.0, v3.0, EDR |
| ID chipset | CSR8510A10 |

Prestazioni

| | |
|--|------------------------|
| Massima velocità di trasferimento dati | 3 Mbps |
| Distanza max | 50m [164ft] |
| Frequenza | 2.402-2.48GHz ISM Band |
| Modulazione | GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK |
| MTBF | 187.730 ore |

Connettore/i

| | |
|-------------------|---|
| Tipo/i connettori | 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - Bluetooth classe 1.0 |
|-------------------|---|

Software

| | |
|-------------------------------------|--|
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 9.x, 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 |
|-------------------------------------|--|

Note/requisiti speciali

| | |
|-----------------------------|---|
| Requisiti di sistema e cavi | Porta USB disponibile |
| Nota | Per distanze superiori a 10 metri, è necessario che il dispositivo Bluetooth connesso supporti la tecnologia Bluetooth Classe 1 |

Indicatori

| | |
|----------------|---------------------------|
| Indicatori LED | 1 - Batteria/Standby/Link |
|----------------|---------------------------|

Alimentazione

| | |
|------------------------|-------------------|
| Fonte di Alimentazione | Alimentazione USB |
|------------------------|-------------------|

Ambientale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |

Umidità 0~75% RH

Caratteristiche
fisiche

| | |
|--------------------|-----------------|
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | Plastica |
| Lunghezza prodotto | 0.9 in [2.2 cm] |
| Larghezza prodotto | 0.6 in [1.4 cm] |
| Altezza prodotto | 0.3 in [0.8 cm] |
| Peso prodotto | 0.1 oz [2.0 g] |

Informazioni
confezione

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 5.6 in [14.3 cm] |
| Larghezza del Pacco | 6.7 in [17.0 cm] |
| Altezza del Pacco | 1.3 in [3.2 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 2.0 oz [58.0 g] |

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Incluso nella confezione | 1 - Adattatore Bluetooth USB |
| | 1 - Guida di avvio rapido |

Informazioni sulla
garanzia

| | |
|----------|--------|
| Warranty | 2 Anni |
|----------|--------|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.