

Mini USB Bluetooth 4.0-adapter - 50 m klass 1 trådlös EDR-dongel

Produkt ID: USBBT1EDR4



USBBT1EDR4 USB till Class 1 Mini Bluetooth®-dongeln gör att du kan lägga till trådlös Bluetooth till en bärbar eller stationär dator via USB, med stöd för överföringsavstånd på upp till 50 m.


USB Bluetooth-adaptern är kompatibel med Bluetooth 4.0 LE +EDR och ger dataöverföringshastigheter på upp till 3 Mbps och låg strömförbrukning. Denna Bluetooth Smart Ready-sändtagare är ett effektivt sätt att ansluta till en snabbt växande skara av smarta Bluetooth-tillägg på marknaden, inklusive de senaste Apple®- och Android™-smarttelefonerna och -surfplattorna. Bluetooth v4.0 har även inbyggt skydd för alla överföringar med 128-bit AES-kryptering.

Denna superkompakta adapter är en behändigt bärbar enhet som är diskret när den är ansluten till din bärbara dator så att du inte behöver ta bort den varje gång du lägger ner datorn i datorväskan. Adaptern är även bakåtkompatibel med tidigare Bluetooth-standarder (v3.0, 2.0, 1.1 och 1.2) för att garantera anslutningar med alla dina Bluetooth-enheter.

:

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Anslut Bluetooth-tillägg som t.ex. tangentbord/mus eller smarttelefoner till datorn
- Slipp sladdhärvar genom att använda trådlösa Bluetooth-enheter (t.ex. tangentbord/mus) istället för vanliga enheter med sladdar
- Anslut kringutrustning till en dator trådlöst på en avskild/säker plats
- Anslut tillägg i en industrimiljö där datorn kan placeras en bit bort från arbetsområdet

Funktioner

- **LÄGG TILL BLUETOOTH-FUNKTIONER:** Med denna BT4-adapter kan du lägga till Bluetooth 4.0-funktioner till din dator eller bärbara dator via USB-porten på din enhet. Stöds på Windows och Mac utan att det krävs någon ytterligare programvara.
- **ÖVERFÖRINGSÄVSTÅND:** Bluetooth-dongeln ger en säker trådlös anslutning med stöd för överföringsavstånd på upp till 50 m.
- **PÅLITLIG ANSLUTNING:** För en säker och tillförlitlig anslutning är Bluetooth USB-adaptern Bluetooth Smart Ready, vilket gör att du kan ansluta till de senaste Apple- och Android-smarttelefonerna och -surfplattorna.
- **BLUETOOTH 4.0 LE-KOMPATIBELT:** USB Bluetooth-mottagaren erbjuder dataöverföringshastigheter på upp till 3 Mbps och låg strömförbrukning. Adaptern har även inbyggt skydd för alla överföringar med 128-bit AES-kryptering.
- **BÄRBAR DESIGN:** Den här Bluetooth klass 1-adaptern har en lätt design som enkelt får plats i bärfodral för bärbara datorer, vilket gör den perfekt för yrkesmän på språng.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Busstyp	USB 2.0
Industristandarder	Bluetooth v4.0, v3.0, EDR
Chipset-ID	CSR8510A10

Prestanda

	Maximal dataöverföringshastighet	3 Mbps
	Maximalt avstånd	50m [164ft]
	Frekvens	2.402-2.48GHz ISM Band
	Modulering	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
	Medeltid mellan fel (MTBF)	187.730 timmar
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - Bluetooth klass 1.0
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 9.x, 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
	Obs.	Räckvidd över 10 meter kräver att den anslutna Bluetooth-enheten har stöd för Bluetooth Class 1
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström/Standby/Länk
Ström	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0~75 % RH
Utseende		

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	0.9 in [2.2 cm]
Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
Produktvikt	0.1 oz [2.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [58.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-Bluetooth-adapter
	1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.