

Mini Adaptador USB Bluetooth 2.1 EDR Clase 2 para Red Inalámbrica

ID del Producto: USBBT2EDR2



El Adaptador USB a Bluetooth de Clase 2 con EDR, USBBT2EDR2 es un micro adaptador que agrega capacidad Bluetooth a un ordenador a través de un puerto USB disponible, permitiéndole conectarse a dispositivos de forma inalámbrica con un alcance de hasta 10m (32 pies) y un consumo mínimo de energía. Compatible con la especificación Bluetooth v2.1 y con soporte para Velocidad de Datos Mejorada (EDR) para acelerar la transferencia de datos en hasta 3 Mbps, este adaptador cuenta con un diseño de factor de forma pequeño que lo hace convenientemente portátil y discreto cuando se lo conecta a un ordenador. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar periféricos Bluetooth, como teclados/ratones o Smartphones a su sistema informático
- Contribuye a reducir el desorden de cables mediante el uso de dispositivos inalámbricos Bluetooth (como teclados/ratones) en vez de los tradicionales dispositivos con cable

- Permite conectar periféricos de manera inalámbrica a un ordenador ubicado en un lugar remoto/seguro
- Permite conectar periféricos en entornos industriales donde el ordenador se puede mantener alejado de las áreas de trabajo

Características

- Compatible con Bluetooth v2.1 + EDR
- Dispositivo de Clase 2 con un alcance de hasta 10m (32 pies)
- Factor de forma ultra compacto
- Soporte para Velocidad de Datos Mejorada (EDR) con tasas de transferencia de datos de hasta 3 Mbps
- Indicador LED de Encendido/Standby

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 1.1
Configuración de Antena	Chip Antenna
Estándares Industriales	Bluetooth v2.1 + EDR
ID del Conjunto de Chips	CSR - BC0401PC08

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	3 Mbps
Alcance de la Frecuencia	10m (32ft)
Frecuencia	2.4 GHz ISM
Modulación	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF	12.000 horas

Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	Bluetooth Clase 2.0
		1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Mac OS® 10.6 a 10.14
	Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores	Indicadores LED	1 - Encendido/Standby
	Requisitos de Energía	Consumo de Energía 0.1W
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Humedad	HR 75%
Características Físicas	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	0.8 in [20 mm]
	Ancho del Producto	0.4 in [1.0 cm]
	Altura del Producto	0.2 in [0.6 cm]
	Peso del Producto	0.1 oz [2 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.7 in [44 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.2 lb [0.1 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Bluetooth
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.