

Mini adaptateur USB Bluetooth 2.1 - Adaptateur réseau sans fil EDR classe 2

N° de produit: USBBT2EDR2



L'adaptateur Bluetooth USB vers catégorie 2 avec EDR USBBT2EDR2 est un adaptateur minuscule qui ajoute des capacités Bluetooth à l'ordinateur par port USB, ce qui vous permet de vous connecter à des appareils à distance, à une portée maximale de 10 mètres, avec une consommation d'énergie minimale. Cet adaptateur, qui prend en charge les spécifications Bluetooth v2.1 ainsi que la technologie Enhanced Data Rate (EDR) pour les vitesses de transfert jusqu'à 3 Mb/s, a un format compact qui le rend portable et non encombrant lorsqu'il est branché à un ordinateur. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Permet de brancher des périphériques Bluetooth comme un clavier, une souris ou un Smartphone à votre ordinateur
- Réduisez l'enchevêtrement de câbles en utilisant des appareils Bluetooth (comme un clavier et une souris) plutôt que des appareils classiques avec fil

- Permet de connecter des périphériques sans fil à un ordinateur dans un endroit à distance/sécuritaire
- Permet de connecter des périphériques dans un milieu industriel où l'ordinateur est loin des zones de travail

Spécifications techniques

- Compatible Bluetooth v2.1 + EDR
- Appareil de catégorie 2 avec portée effective de 10 m
- Format ultra-compact
- Prise en charge de la technologie Enhanced Data Rate avec vitesse de transfert jusqu'à 3 Mb/s
- Indicateur à DEL d'alimentation/de mise en veille

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 1.1
Configuration d'antenne	Chip Antenna
Normes de l'industrie	Bluetooth v2.1 + EDR
ID du chipset	CSR - BC0401PC08

Performance

Vitesse max. de transfert de données	3 Mbit/s
Plage de fréquences	10m (32ft)
Fréquence	2.4 GHz ISM
Modulation	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF	12 000 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	Classe Bluetooth 2.0
	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 à 10.14
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
---	---------------------

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/veille
----------------------	-------------------------

Alimentation

Consommation électrique	0.1W
-------------------------	------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Température de stockage	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 75 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	0.8 in [20 mm]
Largeur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [0.6 cm]
Poids du produit	0.1 oz [2 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.7 in [44 mm]
Poids brut	0.2 lb [0.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers Bluetooth
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis