

Mini USB Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 2 EDR Draadloos Netwerkadapter

Productcode: USBBT2EDR2



De USBBT2EDR2 USB naar Klasse 2 Bluetooth Adapter met EDR is een ultracompacte adapter die Bluetooth-functionaliteit toevoegt aan een computer via een vrije USB-poort. Dit maakt het mogelijk apparaten draadloos te verbinden binnen een bereik van 10 meter met minimaal stroomverbruik. De adapter voldoet aan de Bluetooth 2.1-specificaties, ondersteunt Enhanced Data Rate (EDR) voor overdrachtsnelheden tot 3 Mbit/s, en is uiterst compact uitgevoerd, zodat het gemakkelijk draagbaar is, en onopvallend wanneer aangesloten op een computer. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit Bluetooth-randapparatuur zoals een toetsenbord, muis of smartphone aan op uw computersysteem
- Verminder de wirwar van bekabeling door het gebruik van draadloze Bluetooth-apparaten (zoals een toetsenbord/muis) in plaats van de gangbare bekabelde apparaten
- Sluit randapparatuur draadloos aan op een computer in een afgelegen/beveiligde locatie
- Sluit randapparatuur aan in een industriële omgeving waar de computer uit de buurt kan blijven van werkruimtes

Eigenschappen

- Voldoet aan Bluetooth 2.1 + EDR
- Klasse 2 apparaat met een effectief bereik van 10 meter
- Ultracompacte vormfactor
- Ondersteuning voor Enhanced Data Rate met overdrachtsnelheden tot 3 Mbit/s
- LED-indicator voor aan/uit

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 1.1
Antenneconfiguratie	Chip Antenna
Industriestandaarden	Bluetooth 2.1 + EDR
Chipsetcode	CSR - BC0401PC08

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	3 Mbit/s
Frequentiebereik	10m (32ft)
Frequentie	2.4 GHz ISM
Modulatie	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF	12.000 uur

Connector(en)

Type connector(en)	Bluetooth klasse 2.0 USB Type-A (4-polig) USB 2.0
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Mac OS® 10.6 tot 10.14
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten



	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
<hr/>		
Indicatoren	LED-indicatoren	Power/Standby
<hr/>		
Voeding	Vermogensopname	0.1W
<hr/>		
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Vochtigheid	75% rel. luchtvochtigheid
<hr/>		
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	0.8 in [20 mm]
	Breedte product	0.4 in [9.7 mm]
	Hoogte product	0.2 in [6 mm]
	Gewicht product	0.1 oz [2 g]
	<hr/>	
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	6.9 in [17.4 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Package Height	1.7 in [44 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.6 oz [75 g]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	USB-naar-Bluetooth-adapter



Driver-CD

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

