

## Mini USB Bluetooth 2.1-adapter – klass 2 EDR-adapter för trådlöst nätverk

Produkt ID: USBBT2EDR2



USBBT2EDR2-adaptorn med EDR för anslutning mellan USB och klass 2 Bluetooth är en adapter i mikrostorlek som ger datorn Bluetooth-förmåga genom en tillgänglig USB-port och låter dig ansluta till enheter trådlöst upp till 10 m bort med minimal strömåtgång.

Adaptorn stöder Bluetooth v2.1-specifikationen och EDR (Enhanced Data Rate) för överföringshastigheter på upp till 3 Mbps och har en liten formfaktor som gör den praktiskt bärbar och diskret vid anslutning till en dator.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut Bluetooth-tillägg som t.ex. tangentbord/mus eller smarttelefoner till datorn
- Slipp sladdhärvor genom att använda trådlösa Bluetooth-enheter (t.ex. tangentbord/mus) istället för vanliga enheter med sladdar
- Anslut kringutrustning till en dator trådlöst på en avskild/säker plats
- Anslut kringutrustning i industrimiljöer där datorn kan placeras en bit bort från arbetsområdet

### Funktioner

- Kompatibelt med Bluetooth v2.1 + EDR
- Klass 2-enhet med 10 m effektiv räckvidd
- Ultrakompakt formfaktor
- Stöd för EDR med dataöverföringshastigheter på upp till 3 Mbps
- LED-indikator för ström/vänteläge

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 1.1
Antennkonfiguration	Chip Antenna
Industristandarder	Bluetooth v2.1 + EDR
Chipset-ID	CSR - BC0401PC08

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	3 Mbps
Frekvensområde	10m (32ft)
Frekvens	2.4 GHz ISM
Modulering	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
Medeltid mellan fel (MTBF)	12.000 timmar

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	Bluetooth klass 2.0 USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
----------------	------------------------------------------------------

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Mac OS® 10.6 to 10.14
-------------------	----------------------------------------------------------------------

---

#### Särskilda



anmärkningar/krav

System- och kabelkrav Tillgänglig USB-port

---

Indikatorer

LED-indikatorer Ström/vänteläge

---

Ström

Strömförbrukning 0.1W

---

Miljö

Drifttemperatur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Förvaringstemperatur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)

Luftfuktighet 75% RH

---

Utseende

Färg Svart

Kabinetttyp Av plast

Produktlängd 0.8 in [20 mm]

Produktbredd 0.4 in [9.7 mm]

Produkthöjd 0.2 in [6 mm]

Produktvikt 0.1 oz [2 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 6.9 in [17.4 cm]

Package Width 5.7 in [14.4 cm]

Package Height 1.7 in [44 mm]

Fraktvikt (förpackning) 2.6 oz [75 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet Adapter för anslutning mellan USB och Bluetooth

Drivrutin CD



## Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

