

Chiavetta mini Adattatore USB BlueTooth 4.0 - Dongle Scheda di rete wireless EDR classe 2 da 10m

ID prodotto: USBBT2EDR4



Questo adattatore USB Bluetooth® 4.0 di classe 2 USBBT2EDR4 consente di aggiungere le funzionalità wireless Bluetooth a un computer laptop o desktop tramite USB con il supporto di distanze di trasferimento fino a 10 m.

Questo adattatore Bluetooth si basa sul diffusissimo chip Broadcom® 20702 che offre una trasmissione affidabile e la tecnologia PLC (Packet Loss Concealment) in grado di ridurre errori/interruzioni di connessione e migliorare al contempo le prestazioni audio.

Conforme a Bluetooth 4.0 LE +EDR, questo adattatore USB Bluetooth offre velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps e un basso consumo di corrente. Questo ricetrasmittitore Bluetooth Smart Ready è una soluzione efficace per il collegamento a un elenco in rapida crescita di periferiche Bluetooth Smart sul mercato, compresi smartphone e tablet Apple® e Android™ di ultima generazione, auricolari e dispositivi di monitoraggio. Bluetooth v4.0 integra inoltre una maggiore sicurezza per tutti i trasferimenti grazie all'uso della crittografia AES a 128 bit.

Essendo un dispositivo comodamente portatile, questo adattatore ultracompatto non è ingombrante quando è collegato al laptop, non sarà così necessario rimuoverlo ogni volta per riporre il laptop nella borsa o nel contenitore per il trasporto. L'adattatore è inoltre compatibile all'indietro con i precedenti standard Bluetooth (v3.0, 2.x e 1.x) per garantire la connettività con tutti i dispositivi Bluetooth.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette il collegamento di periferiche Bluetooth quali tastiera/mouse, smartphone, auricolari/cuffie e attrezzature sanitarie al sistema di computer
- Riduce l'ingombro dei cavi utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth invece dei tradizionali dispositivi cablati
- Permette il collegamento delle periferiche in modalità wireless a un computer in una postazione remota/sicura
- Permette il collegamento di periferiche in un ambiente industriale in cui è possibile mantenere il computer distante dalle aree di lavoro

Caratteristiche

- Ricetrasmittitore Bluetooth Smart Ready conforme a Bluetooth® 4.0 LE +EDR
- Dispositivo di Classe 2 con raggio effettivo di 10 m
- Supporto di EDR (Enhanced Data Rate) con velocità di trasferimento dati fino a 3 Mbps
- Ridotto consumo di corrente
- Fattore di forma ultracompatto
- Compatibile all'indietro con dispositivi Bluetooth v3.0, 2.x e 1.x

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Tipo bus	USB 2.0

Standard del settore Bluetooth v4.0, v2.1, EDR

ID chipset Broadcom - 20702

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati 3 Mbps

Distanza max 10m [33ft]

Frequenza 2.4GHz ~ 2.4835GHz

Modulazione GFSK, 8DPSK

Connettore/i

Tipo/i connettori 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

1 - Bluetooth classe 2.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

Windows Server® 2003

macOS 10.8 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio -10°C to 50°C (14°F to 122°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	0.7 in [1.9 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [0.6 cm]
Peso prodotto	0.1 oz [2.5 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.6 oz [158.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Bluetooth USB
	1 - CD con i driver
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.