

USB-C Headphone Splitter, USB Type C Dual Headset Adapter met Mic Input, USB C naar 3.5mm Audio Adapter/Earphone Dongle, USB C naar Audio Jack/Aux Output, 24-bit DAC

Productcode: USBC-AUDIO-SPLITTER



Deze USB-C Headphone Splitter biedt twee 3,5mm audio-aansluitingen die beide geschikt zijn voor zowel microfoon input signalen als voor het verzenden van stereo audio output signalen. De 3,5mm poorten aanvaarden 4 posities TRRS connectors.

Sluit twee headsets aan op één enkele USB-C poort. De microfoon input wordt ondersteund voor beide headsets en biedt een handige oplossing voor teamtrainingen en conference calls. De adapter ondersteunt twee CTIA- of twee OMTP-headsets tegelijkertijd.

De USB-C headset dongle beschikt over een ingebouwde 24-bit Digital to Analog Converter (DAC). De DAC ondersteunt een sampling rate tot 192kHz voor hoge kwaliteit en prestaties.

De USB-C naar dual-audio adapter is klein en lichtgewicht, perfect voor professionals die vaak onderweg zijn. Hij is gemaakt van hoogwaardige materialen en beschikt over een geïntegreerde 7cm kabel voor extra flexibiliteit. Deze splitter biedt een betrouwbare en betaalbare audio-oplossing voor USB-C-apparatuur die niet met een 3,5mm-poort is uitgerust.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **USB-C HEADPHONE SPLITTER:** Converteer laptop/telefoon/tablet USB-C poort in dual 3,5mm jacks voor premium audio, microfoon & headset connectiviteit; Dubbele input/output faciliteren samenwerking in meetings, presentaties & trainingscentra
- **HIGH PERFORMANCE:** USB-C naar dual-headphones dongle met ingebouwde 24-bit Digital to Analog Converter (DAC) voor superieure kwaliteit en prestaties van Hi-Res audio met sampling rate tot 192kHz
- **COMPATIBILITEIT:** De USB-C audio-adapter ondersteunt dual CTIA of dual OMTP koptelefoons/headsets; Compatibel met MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max) en hoger/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel
- **COMPACT ONTWERP:** De AUX-adapter is compact en lichtgewicht, en is voorzien van een 7cm lange kabel met trekontlasting voor draagbaarheid en flexibiliteit
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Deze USB Type C koptelefoon splitter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	2
Connectormateriaal	Aluminium
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Chipsetcode	Realtek - ALC4032

Prestaties

Audiospecificaties	16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz
	24-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	2 - 3,5 mm audio

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 to 70°C (32 to 158°F)
Opslagtemperatuur	-10 to 70°C (14 to 158°F)

	Vochtigheid	5 tot 90% RH
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart & space grijs
	Stijl connector	Recht
	Type behuizing	Aluminium
	Kabellengte	2.8 in [7 cm]
	Buitendiameter kabel	0.1 in [3.2 mm]
	Lengte product	4.5 in [11.4 cm]
	Breedte product	1.1 in [2.7 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.8 cm]
	Gewicht product	0.7 oz [19.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	4.2 in [10.6 cm]
	Package Width	5.0 in [12.8 cm]
	Package Height	0.6 in [1.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.6 oz [18.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB Type-C™ naar 2x 3.5mm Audio Adapter
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.