

Câble de Transfert de Données USB-C vers USB 3.0 pour Mac et Windows, 2m

N° de produit: USBC3LINK



Transférez rapidement des fichiers de votre ancien ordinateur vers votre nouvel ordinateur de bureau ou ordinateur portable compatible USB-C grâce à la connectivité USB 3.0. Ce câble de transfert de données est facile à utiliser et fonctionne avec Mac et Windows®.

Le câble de transfert vous offre un gain de temps et d'efforts lorsque vous procédez à la mise à niveau de votre ordinateur USB-A vers un nouvel ordinateur USB Type-C. Vous pouvez transférer rapidement vos fichiers et paramètres via USB 3.0, également nommé USB 3.1 Gen 1, avec des vitesses de transfert de fichiers allant jusqu'à 5 Gb/s. Aucun CD ou téléchargement n'est requis. Le logiciel est stocké sur le câble et prêt à être utilisé.

Lors de la configuration de votre nouvel ordinateur, le câble USB 3.0 de transfert offre une compatibilité supérieure vous permettant de transférer des fichiers entre deux ordinateurs (y compris les transferts entre Windows et Windows, Windows et Mac, Mac et Windows, et même les transferts entre Mac et Mac).

Le câble est compatible avec le logiciel Windows Easy Transfer pour migrer vers une version plus récente de Windows, jusqu'à Windows 8 (Windows 8.1 ne prend pas en charge les câbles de transfert de données.). Le logiciel PCLinq, stocké sur le câble, permet de transférer des fichiers dans n'importe quelle direction entre des systèmes d'exploitation compatibles, sans aucun CD ni téléchargement.

Le câble de transfert offre une longueur pratique de 2 m pour une facilité d'utilisation.

## Certifications, rapports et compatibilité





## Applications

- Lors de la mise à niveau vers un nouvel ordinateur, migrez les données et transférez les fichiers et paramètres de votre ancien PC ou Mac
- Solution facile pour le transfert des documents, des photos, de la musique et d'autres fichiers vers votre nouvel ordinateur

## Spécifications techniques

- **TRANSFERT DE DONNÉES CONVIENT** : Ce câble de transfert de données USB-C vers USB se connecte directement sur l'USB 3.0 (5Gbps) pour le transfert/sauvegarde de fichiers ; Pour le déploiement de systèmes/migration de données/applications de récupération
- **COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE** : Fonctionne avec Win/macOS ; Le logiciel PCLinq est stocké sur le câble et s'installe automatiquement ; Aucun logiciel ou pilote supplémentaire n'est requis ; Compatible avec Windows Easy Transfer pour la migration du système
- **PORTABILITÉ MAXIMALE** : Ce câble de transfert de données USB-C vers USB-A de 2m est alimenté par le bus USB et ne nécessite pas d'adaptateur d'alimentation externe ; il convient aux transferts de données en déplacement
- **PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE** : L'USB 3.2 Gen 1 prend en charge un débit jusqu'à 5 Gbps, est compatible avec l'USB 2.0 ; La configuration auto du pilote permet un transfert de données vers plusieurs postes de travail ; DEL d'alimentation/activité sur l'USB-A
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Le choix des pros de l'IT depuis plus de 30 ans, ce câble de transfert de données USB-C vers USB est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance multilingue gratuite 24h/24 et 5j/7 en Amérique du Nord

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
ID du chipset	OTi - 7300

---

### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
--------------------------------------	----------

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
<hr/>	
Connecteur(s)	
Types de connecteur	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
<hr/>	
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 à 10.15
	<strong>Remarque :</strong> le logiciel PCLinq fourni est requis sous Windows 10, 8.1 et macOS. Sous Windows 10 et 8.1, Microsoft a supprimé la prise en charge des câbles du logiciel Windows Easy Transfer.
<hr/>	
Indicateurs	
Indicateurs lumineux	2 - Liaison/activité
<hr/>	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5 à 90 %
<hr/>	
Caractéristiques physiques	
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	78.7 in [2000 mm]
Longueur du produit	1.5 in [3.8 cm]
Largeur du produit	0.9 in [2.4 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	2.5 oz [72.0 g]
<hr/>	

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.7 in [14.4 cm]
Package Width	5.6 in [14.1 cm]
Package Height	1.2 in [3.1 cm]
Poids brut	4.2 oz [120.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - câble de transfert de données
	1 - Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis