

12,7cm USB-C naar 3.5mm TRRS koptelefoon/headset Jack Audio-adapter, USB Type-C Aux Dongle, 32-bit DAC, Voor Laptop/Telefoon/Tablet, Ondersteunt USB-C/Thunderbolt

Productcode: USBCAUDIO2



Sluit een bedrade hoofdtelefoon of oortjes aan op een USB Type-C apparaat met deze USB-C naar 3,5mm audio adapter. De ingebouwde 32-bit DAC ondersteunt stereo geluidswaergave en microfoonfunctionaliteit via de TRRS aansluiting voor heldere en indrukwekkende audio.

Ervaar een uitzonderlijke geluidskwaliteit met een audiobereik van 44,1 tot 384 kHz en 16, 24 en 32-bits sample rates, en een signaal-ruisverhouding van 105 dB voor heldere en gedetailleerde output. De stereo ADC heeft een SNR van 94 dB voor microfooninput, met 48 kHz en 16-bits sampling, en dit alles ondersteund door de Realtek ALC4030U chipset.

Deze veelzijdige aux audio adapter is universeel compatibel met USB-C en Thunderbolt apparaten, waaronder Windows, macOS en Linux computers, maar ook telefoons en tablets met iOS of Android. De adapter ondersteunt draadgebonden hoofdtelefoons en headsets (inclusief modellen met in-line bediening), waardoor het een ideale oplossing is om bestaande audioapparatuur te gebruiken en Bluetooth-audiooplossingen overbodig te maken.

De compacte, gestroomlijnde adapter is slechts 127mm groot en heeft een flexibele en duurzame TPE-mantel met een zacht aanvoelende afwerking. Gebruik deze adapterkabel onderweg of op uw werkplek om audio af te spelen, op te nemen of om te bellen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Gebruik de USB-C naar 3,5 mm adapter voor draadgebonden koptelefoons
- Ingebouwde DAC voor zuivere audio tijdens telefoon- of videogesprekken
- Gebruik met text-to-speech of speech-to-text software
- Ideaal voor USB Type-C apparaten die niet over een 3,5 mm aansluiting beschikken of met defecte geluidskaarten/aansluitingen

Eigenschappen

- **USB-C NAAR 3.5MM AUDIO ADAPTER:** Voeg een bedrade koptelefoon of luidsprekers toe aan een USB Type-C apparaat met deze earphone converter; TRRS jack ondersteunt zowel stereogeluid als microfoonfunctionaliteit
- **HIGH-QUALITY AUDIO:** Stereo-Digital Audio Converter (DAC) ondersteunt high-quality audio (44,1 tot 384kHz, 16, 24, 32-bit sample) met 105dBA SNR voor zuivere output; Stereo ADC met 94dB SNR voor MIC input en 48kHz, 16-bit sample; Realtek ALC4030U chipset
- **COMPATIBILITEIT:** Universeel compatibel met USB-C en Thunderbolt hosts, inclusief laptops, USB-C smartphones en tablets; Ontwerp zonder drivers werkt met elk OS (Windows/MacOS/Linux/iOS/Android); Ondersteunt kabelgebonden headsets met in-line bediening
- **MINDER ROMMEL:** Compact en gestroomlijnd draagbaar ontwerp van 127 mm met een flexibele, duurzame TPE-mantel en soft-touch afwerking; Ideaal voor conference calls, customer support en het afspelen/opnemen van audio op laptop of computer
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB-C aux audio dongle werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Industriestandaarden	OMTP en CTIA , 3.5mm TRRS
Chipsetcode	Realtek - ALC4030

Prestaties

Audiospecificaties	16, 24, 32-bit depth at a sampling rate of 44.1 to 384kHz
--------------------	---

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10 to 85% RH (niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Type behuizing	Rubber
Lengte product	5.5 in [140 mm]
Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
Hoogte product	0.3 in [8.6 mm]
Gewicht product	0.2 oz [5 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.9 in [12.5 cm]
Breedte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Hoogte Verpakking	0.4 in [1.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	0.5 oz [15.0 g]

Wat wordt er

meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB-C naar 3,5 mm audio adapter

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.