

Duplicateur USB autonome pour clés USB 1:2 - Copier et effacer

N° de produit: USBDUP12



Avec ce duplicateur USB, clonez ou effacez deux clés USB sans aucune connexion à un ordinateur hôte.

Cet appareil de clonage USB vous permet de copier simultanément jusqu'à deux lecteurs (par duplication synchrone) à une vitesse maximale de 1,5 Go par minute. Il propose également la synchronisation asynchrone, grâce à laquelle vous pouvez retirer et remplacer un lecteur pendant qu'un autre poursuit la copie.

Le duplicateur offre deux modes de duplication, applicable au système et aux fichiers, ou au lecteur dans son ensemble. Le mode « système et fichiers » réduit les délais de duplication, en copiant les partitions et les données stockées tout en ignorant les sections comportant de l'espace vide. Le mode « disque complet » fournit une duplication secteur par secteur (soit une image miroir) du lecteur. Ce mode de duplication est idéal lorsque vous avez besoin de tout récupérer sur le disque, y compris les données cachées.

Le duplicateur de clé USB vous permet d'effacer simultanément deux lecteurs USB. Il prend également en charge plusieurs modes d'effacement, dont les suivants :

- Effacement rapide
- Effacement complet
- Effacement sécurisé

L'effacement sécurisé répond aux exigences mondiales, notamment aux nouvelles normes NIST (SP 800-88 Révision 1), garantissant l'effacement approprié de tous les disques.

Le duplicateur USB autonome intègre un écran LCD, ce qui vous permet de surveiller les tâches d'effacement et de duplication pour vous assurer de leur exécution appropriée. Il comprend également quatre touches de raccourci facilitant son utilisation.

Le modèle USBDUP12 est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Sauvegarde, effacement et récupération des données rapides de clés USB
- Créez une réplique exacte d'un lecteur USB source, données masquées comprises, sur deux lecteurs USB cibles
- Effacez minutieusement toutes les données d'une clé USB

Spécifications techniques

- Dupliquez ou effacez deux lecteurs USB simultanément, sans avoir à les connecter à un ordinateur, grâce à ce duplicateur USB autonome
- Retirez et remplacez un disque pendant qu'un autre continue la copie, grâce à la duplication asynchrone
- Dupliquez le système et les fichiers d'un disque, ou le disque dans sa totalité, à l'aide de cet appareil de clonage USB
- Effacez les données de lecteurs USB en toute confiance grâce à des modes de suppression adaptés aux normes NIST et DoD
- Surveillez l'état des tâches sur l'écran LCD pour vous assurer de leur exécution appropriée

Prominence

Politique de garantie	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 1:2 Standalone USB Duplicator and Eraser for Flash Drives

Matériel

Type de bus	USB 2.0
Nombre de disques	3
Disques compatibles	Clé USB

Installation du disque Amovible

Taille de mémoire tampon 64 MB

Performance

Duplication Speed 1.5GBpm

Modes d'effacement Quick Erase

1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)

3-Pass Overwrite

Duplication Modes System and File

Sector by Sector (Whole Drive)

MTBF 176 549 heures

Connecteur(s)

Connecteurs de disque USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.

Notes
spéciales /
Configuration

Remarque Pour la duplication, le disque de destination doit être de capacité égale ou supérieure à celle du disque source.

Ce duplicateur comprend 64 Mo de mémoire flash non volatile pour le stockage des procédures de micrologiciels et de chipset, ainsi que de 64 Mo de mémoire DDR3 volatile pour les données d'accès aux programmes

Supports copying/cloning/erasing to SD/ SDHC/ Micro SD/ MMC/ Mini SD/ CF media through a USB multimedia card reader (sold separately) and to Hard Drives or Solid State Drives through a Hard Drive docking station or USB enclosure (sold separately) if supported by the storage media

Indicateurs

Indicateurs lumineux Vert (activité/copie réussie)

Rouge (erreur)



Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H
Consommation électrique	10

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Température de stockage	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	4.7 in [12 cm]
Largeur du produit	5.1 in [13 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [25 mm]
Poids du produit	6.7 oz [190 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---



Package Length	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]
Package Height	3.0 in [77 mm]
Poids brut	19.4 oz [550 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Duplicateur
	Adaptateur d'alimentation universel
	Fiche d'adaptateur d'alimentation (Amérique du Nord / GB / EU)
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

