

Docking Station per Unità Flash USB - Duplicatore/Eraser Standalone 1:2 per Chiavette USB consente la copia del sistema, dei file e dell'unità a 1,5 GB/min, cancellazione a 1 o 3 passaggi, Display LCD

ID prodotto: USBDUP12



Il duplicatore USB autonomo consente di clonare o cancellare due unità flash senza collegarsi a un computer host.

Il Duplicatore ed Eraser USB consente di copiare fino a due unità contemporaneamente (duplicazione in modalità sincrona) con una velocità massima di 1,5 GB al minuto. Offre anche la duplicazione in modalità asincrona che consente di rimuovere e sostituire un'unità mentre l'altra continua a eseguire operazioni di copia.

Il duplicatore offre due modalità di duplicazione: sistema e file o intera unità. La modalità sistema e file garantisce tempi di duplicazione ridotti, copiando le partizioni e i dati archiviati ignorando le sezioni con spazio vuoto. La duplicazione dell'intera unità fornisce una duplicazione settore per settore (mirroring dell'immagine) dell'unità. Questa modalità di duplicazione è l'ideale quando si deve acquisire tutto quello che esiste su un'unità, inclusi i dati nascosti.

Il duplicatore di unità flash USB consente di cancellare due unità USB per volta e supporta diverse modalità di cancellazione, incluse:

- Cancellazione rapida
- Cancellazione completa
- Cancellazione sicura

La cancellazione sicura soddisfa requisiti globali, tra cui i nuovi standard NIST (SP 800-88 Rev1), garantendo la corretta cancellazione dei dati di tutte le unità.

Il Duplicatore ed Eraser autonomo è dotato di un display LCD che consente di monitorare la

cancellazione e la duplicazione per assicurarne il completamento. Offre inoltre quattro tasti di scelta rapida per un facile utilizzo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Rapidi backup di unità flash USB, recupero di dati e cancellazione di intere unità
- Creazione di una replica esatta di un'unità USB di origine, inclusi dati nascosti, su due unità USB di destinazione
- Cancellazione completa dei dati da unità flash

Caratteristiche

- **DUPLICAZIONE E CANCELLAZIONE DI UNITÀ USB:** Clonatore e sanificatore autonomo di 1 o 2 unità USB, non richiede l'uso di un PC - Ideale per tecnici IT che devono gestire più unità di avvio USB, cancellare le unità USB o condividere rapidamente i dati
- **COMPATIBILITÀ DEI DRIVE:** Supporta la clonazione e la cancellazione di chiavette USB 3.0/2.0 e memorie esterne USB (i dispositivi USB esterni possono richiedere una propria fonte di alimentazione collegata alle prese di corrente); il firmware è aggiornabile
- **MODALITÀ DI DUPLICAZIONE E CANCELLAZIONE:** Copia di sistema e file a 1.5GB/min (FAT16/32, NTFS, Linux ext2/3/4), settore per settore (tutti i formati di file), cancellazione rapida, sovrascrittura singola o 3 passaggi (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear), TAA
- **DISPLAY LCD:** I pulsanti consentono di visualizzare informazioni su prestazioni di lettura/scrittura e rilevare eventuali errori e settori danneggiati, eseguire Copia e confronto per verificare le unità clonate con la sorgente - LED multifunzione
- **MODALITÀ DI COPIA ASINCRONA:** Consente la copia rapida su più unità USB grazie alla memoria interna da 64MB - I dati dell'unità sorgente devono essere inferiori a 64MB. Rimuovere l'unità completa e inserirne una nuova per avviare la copia senza interruzioni

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Tipo bus	USB 2.0
Numero di unità	3
Tipo unità	Unità Flash USB
Installazione unità	Rimovibile
Dimensioni buffer	64 MB

Prestazioni

Duplication Modes	System and File
	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	1.5GBpm
Modalità di cancellazione	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
Capacità max unità	2 TB
MTBF	176,549 hours

Connettore/i

Connettori unità	3 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
------------------	-------------------------------------

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Note/requisiti speciali

Nota	<p>In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve essere di capacità equivalente o superiore all'unità sorgente.</p> <p>Per la cancellazione, sono attive solo le porte di destinazione, la porta di origine non può essere utilizzata. Questo aiuta a prevenire la cancellazione</p>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

accidentale di un'unità di origine.

Questo duplicatore è dotato di una memoria flash non volatile da 64 MB per l'archiviazione delle procedure del firmware e del chipset e di una memoria DDR3 volatile da 64 MB per i dati di accesso del programma

Supporta operazioni di copia/clonazione/eliminazione su dischi rigidi o unità a stato solido tramite una docking station per dischi rigidi o un alloggiamento USB (venduti separatamente), se supportati dal supporto di archiviazione

Indicatori

Indicatori LED	3 - Verde (Attività/Copia eseguita con successo)
	3 - Rosso (Errore)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	3
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H
Consumo energetico	15

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Umidità	5% ~ 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica

Lunghezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Larghezza prodotto	5.1 in [13.0 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	6.7 oz [190.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	3.0 in [7.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 lb [0.6 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Duplicatore
	1 - Adattatore di alimentazione universale
	3 - Presa per adattatore di alimentazione (NA/UK/EU)
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.