

Standalone 1 naar 2 USB Thumb Drive Cloner en Wisser, Multiple USB Flash Drive Kloner, System/File/Whole-Drive Copy aan 1.5 GB/min, Single en 3-Pass Erase, LCD Display

Productcode: USBDUP12



Met deze standalone USB duplicator kunt u twee flashdrives klonen of wissen zonder aansluiting op een hostcomputer.

Met de USB cloner kunt u tegelijkertijd tot twee schijven kopiëren (synchrone duplicatie) met snelheden tot 1,5 GB per minuut. Hij biedt ook asynchrone duplicatie waarmee u de ene schijf kunt verwijderen en vervangen, terwijl de andere schijf blijft kopiëren.

De duplicator heeft twee duplicatiemodi: systeem-en-bestand of hele schijf. Systeem-en-bestand leidt tot een kortere duplicatietijd, waarbij partities en opgeslagen gegevens worden gekopieerd, terwijl alle secties met lege ruimte worden genegeerd. Bij hele schijf wordt elke sector van de schijf gedupliceerd (spiegelbeeld). Deze duplicatiemodus is ideaal wanneer u alles op de schijf moet kopiëren, inclusief verborgen gegevens.

Met de USB flashdrive duplicator kunt u tegelijkertijd twee USB schijven wissen, waarbij diverse wismodi worden ondersteund waaronder:

- Snel wissen
- Volledig wissen
- Beveiligd wissen

Beveiligd wissen voldoet aan internationale vereisten, waaronder de nieuwe NIST-normen (SP 800-88 Rev1), waarmee wordt gewaarborgd dat alle schijven correct worden gewist.

De standalone USB duplicator heeft een LCD-scherm zodat u het wissen en dupliceren in de gaten kunt houden en weet of dit succesvol was. Hij heeft ook vier sneltoetsen voor eenvoudige bediening.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Snelle back-up van USB flashdrives, gegevensherstel en wissen van de schijf
- Maak een exacte replica van een USB bronschijf, inclusief verborgen gegevens, op twee USB doelschijven
- Wis alle gegevens van een flashdrive

Eigenschappen

- **USB SCHIJVEN KLONEN & WISSEN:** Standalone 1 naar 2 USB drive cloner en secure eraser, geen PC nodig; Ideaal voor technici en IT Pro's om meerdere USB boot drives te beheren, USB drives te wissen, of snel data te delen tussen teams zonder computer/software
- **SCHIJF COMPATIBILITEIT:** Ondersteunt het klonen en wissen van USB 3.0/2.0 flash drives en externe USB opslag (externe USB apparaten hebben mogelijk een eigen stroomvoorziening nodig); Firmware is upgradebaar
- **KOPIEER- EN WISMODI:** 1,5 GB/min Systeem- en bestandskopie (FAT16/32, NTFS, Linux ext2, ext3, ext4 formaten), Sector-by-Sector kopie (alle bestandsformaten), Quick Erase, Single-Pass & 3-Pass Overwrite (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear); TAA Compliant
- **LCD MENU DISPLAY:** Drukknopinterface om schijfinfo, lees/schrijfprestaties en om fouten/bad sectors weer te geven; Selecteer Copy & Compare om na voltooiing uw gekloonde schijven met de bron te controleren; Groene/rode LED's voor activiteit/fouten
- **ASYNCHRONE KOPIEERFUNCTIE:** Kopieer snel naar meerdere USB-schijven met de Asynchrone Copy-modus met 64 MB intern geheugen; Source content moet minder dan 64 MB zijn; Vervang uw voltooide schijf met een nieuwe schijf om zonder onderbrekingen te kopiëren

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

	Bus type	USB 2.0
	Aantal stations	3
	Schijftype	USB-flashdrive
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Buffergrootte	64 MB
Prestaties		
	Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	1.5GBpm
	Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
	Max. schijfcapaciteit	2 TB
	MTBF	176,549 hours
Connector(en)	Schijfaansluitingen	3 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor duplicatie dient de doelschijf een capaciteit te hebben die gelijk is aan of groter is dan de bronschijf. Voor het wissen zijn alleen de bestemmingspoorten actief, de bronpoort kan niet worden gebruikt. Dit voorkomt dat een bronstation per ongeluk wordt gewist. Deze duplicator heeft 64 MB niet-vluchtig flashgeheugen voor de opslag van firmware- en chipsetprocedures en

64 MB vluchtig DDR3 geheugen voor
programmatoegangsdata

Ondersteunt het kopiëren/klonen/wissen van en naar
harde schijven of solid-state drives via een harddisk
docking station of USB-behuizing (apart verkrijgbaar),
indien ondersteund door de opslagmedia

Indicatoren

LED-indicatoren	3 - Groen (actief/succesvol kopiëren)
	3 - Rood (fout)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	3
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	15

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
Breedte product	5.1 in [13.0 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]

Gewicht product 6.7 oz [190.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	3.0 in [7.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 lb [0.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Duplicator
	1 - universele voedingsadapter
	3 - Stekker voor voedingsadapter (NA/GB/EU)
	1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.