

Docking Station per Unità Flash USB - Duplicatore/Eraser Standalone 1:5 per Chiavette USB consente la copia del sistema, dei file e dell'unità a 1,5 GB/min, cancellazione a 1 o 3 passaggi, Display LCD

ID prodotto: USBDUP15



Il duplicatore/eraser di unità flash USB OnetoFive USBDUP15 permette di clonare rapidamente fino a cinque backup di un'unica unità flash USB o di cancellare in modo sicuro fino a cinque unità flash senza collegarsi a un computer host.

Essendo dotato di un design compatto e leggero che consente di trasportarlo ovunque e disponendo del funzionamento indipendente che non richiede un computer host, il duplicatore/eraser per unità flash occupa poco spazio sulla scrivania ed è ideale in viaggio. Perfetto per la distribuzione di software e di contenuti di marketing in ufficio o in viaggio.

Grazie al display LCD di facile lettura e al funzionamento intuitivo del menu a quattro pulsanti, USBDUP15 assicura una configurazione e un controllo estremamente semplici. Il menu offre l'accesso tramite pulsanti a molte funzioni a valore aggiunto che assicurano una semplice gestione delle attività quali: controllo di capacità e velocità, copia e confronto, copia asincrona e molte altre ancora. Offre inoltre numerose opzioni avanzate di configurazione per utenti esperti.

Questo versatile dispositivo consente la clonazione e la cancellazione di dischi rigidi in un unico prodotto, presenta inoltre due modalità di duplicazione (copia di file e sistema/copia integrale) con massimo 1,5 GB/m nella modalità di copia integrale. Offre inoltre tre modalità di cancellazione (cancellazione rapida/cancellazione completa/cancellazione DoD) dando la possibilità di scegliere la soluzione migliore per la propria applicazione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Aggiornamento e distribuzioni di aggiornamenti di software e sistemi operativi
- Copia e distribuzione collaterale di marketing
- Copia e distribuzioni di ricchi contenuti multimediali
- Rapido backup di unità flash USB senza un computer host
- Crea copie esatte di un'unità flash USB nelle indagini in campo legale o forensi
- Cancellazione completa dei dati da un'unità flash, per una maggiore sicurezza dei dati
- Pulizia e preparazione di unità USB per il riutilizzo
- Test e valutazione di unità USB

Caratteristiche

- **DUPLICAZIONE E CANCELLAZIONE DI UNITÀ USB:** Clonatore e sanificatore autonomo di 1 o 5 unità USB, non richiede l'uso di un PC - Ideale per tecnici IT che devono gestire più unità di avvio USB, cancellare le unità USB o condividere rapidamente i dati
- **COMPATIBILITÀ DEI DRIVE:** Supporta la clonazione/duplicazione e la cancellazione di chiavette USB 3.0/2.0 e dispositivi di archiviazione esterni USB (questi potrebbero richiedere una propria fonte di alimentazione); il firmware è aggiornabile
- **MODALITÀ DI DUPLICAZIONE E CANCELLAZIONE:** Copia di sistema e file a 1.5GB/min (FAT16/32, NTFS, Linux ext2/3/4), settore per settore (tutti i formati di file), cancellazione rapida, sovrascrittura singola o 3 passaggi (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear), TAA
- **DISPLAY LCD:** I pulsanti consentono di visualizzare informazioni su prestazioni di lettura/scrittura e rilevare eventuali errori e settori danneggiati, eseguire Copia e confronto per verificare le unità clonate con la sorgente - LED multifunzione
- **MODALITÀ DI COPIA ASINCRONA:** Consente la copia rapida su più unità USB grazie alla memoria interna da 64MB - I dati dell'unità sorgente devono essere inferiore a 64MB. Rimuovere l'unità completa e inserirne una nuova per avviare la copia senza interruzioni

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Tipo bus	USB 2.0
Numero di unità	6
Tipo unità	Unità Flash USB
Installazione unità	Rimovibile
Dimensioni buffer	64 MB

Prestazioni

Duplication Modes	System and File
	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	1.5GBpm
Modalità di cancellazione	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
Capacità max unità	2 TB
MTBF	176,549 hours

Connettore/i

Connettori unità	6 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
------------------	-------------------------------------

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	In caso di duplicazione, l'unità di destinazione deve essere di capacità equivalente o superiore all'unità sorgente.
	Per la cancellazione, sono attive solo le porte di destinazione, la porta di origine non può essere

utilizzata. Questo aiuta a prevenire la cancellazione accidentale di un'unità di origine.

Supporta la copia/clonazione/cancellazione su dischi rigidi o unità a stato solido tramite una docking station per disco rigido o un alloggiamento USB (venduto separatamente) se supportato dal supporto di memorizzazione

Indicatori

Indicatori LED	5 - Verde (Attività/Copia eseguita con successo)
	5 - Rosso (Errore)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	36

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Umidità	5% ~ 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	6.6 in [16.7 cm]
Larghezza prodotto	4.7 in [12 cm]

Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	11.2 oz [318 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	9.0 in [22.9 cm]
Package Width	7.0 in [17.7 cm]
Package Height	3.3 in [8.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.6 lb [0.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Duplicatore
	1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.