

Standalone 1:5 USB-Flash Drive duplicator en -wisser - flashdrive kopieerder

Productcode: USBDUP15



Met de USBDUP15 OnetoFive USB-flashdriveduplicator en -wisser kunt u snel maximaal vijf back-ups maken van één USB-flashdrive, of veilig maximaal vijf flashdrives wissen, zonder aangesloten te zijn op een hostcomputer.

Deze lichtgewicht flashdriveduplicator en -wisser kunt u overal meenemen, neemt weinig plaats in beslag in de desktop en vereist geen hostcomputer omdat hij standalone werkt. Perfect voor de verspreiding van software- en marketingmaterialen op kantoor en onderweg.

Met een gemakkelijk leesbaar LCD-scherm en intuïtieve menubediening met vier toetsen garandeert de USBDUP15 probleemloze installatie en bediening. In het menu hebt u met drukknoppen toegang tot vele waardevolle functies, waardoor het takenbeheer wordt vereenvoudigd zoals: capaciteit & snelheidscontrole, kopiëren & vergelijken, asynchroon kopiëren en nog veel meer. Het biedt ook talrijke geavanceerde instelopties voor ervaren gebruikers.

Dit veelzijdige apparaat is een gecombineerde harde-schijf-kloner en -wisser en biedt twee duplicatiemodi (Bestand & Systeem kopiëren / Volledig kopiëren) met max. 1,5 GB/m in de modus Alles kopiëren. Het biedt drie wismodi (Snel wissen / Volledig wissen / DoD-wissen) waarmee u zelf de beste oplossing voor uw applicatie kunt kiezen.

De USBDUP15 is TAA-compatibel en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Update en verspreid software en besturingssystemen
- Kopieer en verspreid marketingmateriaal
- Kopieer en verspreid 'rijke' media
- Maak snel een back-up van USB-flashdrives zonder een hostcomputer
- Maak precies dezelfde kopieën van een USB-flashdrive voor politie- en forensisch onderzoek
- Wis alle gegevens van een flashdrive, voor extra beveiliging van gegevens en gemoedsrust
- Reinig en prepareer USB-schijven op hergebruik
- Test en evalueer USB-schijven

Eigenschappen

- Ondersteunt USB 3.0/2.0/1.1 flashdrives
- 1:5 standalone duplicatie met duplicatiemodi
- Wis max. 5 USB-flashdrives met single-pass en multi-pass overschrijven/DoD-wissen
- High-speed duplicatie met max. 1,5 GB/minuut
- Compacte en lichte uitvoering
- TAA-compatibel
- Geïntegreerd LCD-scherm
- Controleer schijfcapaciteit, -kwaliteit en -snelheid met intuïtief takenbeheer
- Ondersteunt zowel asynchroon als synchroon kopiëren, met 64 MB intern geheugen voor snel batchswapping

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Bus type	USB 2.0
Aantal stations	6
Schijftype	USB-flashdrive
Schijfinstallatie	Verwijderbaar

	Buffergrootte	64 MB
<hr/>		
Prestaties	Wismodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
	Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	1.5GBpm
	Max. schijfcapaciteit	2TB
	MTBF	176,549 hours
<hr/>		
Connector(en)	Schijfaansluitingen	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
<hr/>		
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Voor duplicatie moeten de doelschijven dezelfde capaciteit hebben als of een grotere capaciteit hebben dan de bronschijf. Ondersteunt het kopiëren/klonen/wissen naar/van SD / SDHC / Micro SD / MMC / Mini SD / CF-media via een USB-multimediakaartlezer (apart verkrijgbaar), en naar harde schijven of solid-state drives via een harddisk docking station of USB-behuizing (apart verkrijgbaar), indien ondersteund door de opslagmedia
<hr/>		
Indicatoren	LED-indicatoren	Groen (actief/succesvol kopiëren) Rood (fout)
<hr/>		
Voeding	Inclusief	Inclusief wisselstroomadapter

voedingsadapter	
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	6.6 in [16.7 cm]
Breedte product	4.7 in [12 cm]
Hoogte product	1.0 in [25 mm]
Gewicht product	11.2 oz [318 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.1 in [23.1 cm]
Package Width	7.1 in [18 cm]
Package Height	3.2 in [82 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	26.2 oz [742 g]

Wat wordt er



meegeleverd

Meegeleverd

Duplicator

Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

