

Fristående 1:5 duplikator och raderare för USB-minnen - Kopiator för USB-minnen

Produkt ID: USBDUP15



USB DUP15 OnetoFive duplikator och raderare för USB-flashminne gör att du snabbt kan klonar upp till fem backupper av ett enda USB-flashminne eller på ett säkert sätt radera upp till fem flashminnen utan anslutning till en värddator.

Duplikatorn och raderaren för USB-minnen har en liten kompakt storlek och är perfekt för resor med sin fristående användning som inte behöver någon värddator. Perfekt för distribution av mjukvara och marknadsföringsmaterial på kontoret eller när du är på språng.

USB DUP15 garanterar problemfri installation och kontroll med en lättläst LCD-skärm och intuitiv meny med fyra knappar. Menyn ger dig tillgång till många värdefulla funktioner som garanterar enkla hanteringar som till exempel: Kontroll av kapacitet och hastighet, kopiera och jämför, asynkron kopiering och mycket mer. Den ger dessutom många avancerade alternativ för erfarna användare.

Denna mångsidiga enhet är både klonare och raderare av hårddiskar i ett och har två dupliceringslägen (Kopiering av filer och system/Helkopiering) med upp till 1,5 GB/min i läget för helkopiering. Den har tre raderingslägen (Snabbradering/Full radering/DoD-radering) och ger dig möjligheten att välja den bästa lösningen för just din situation.

USB DUP15 är TAA-kompatibel och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Uppdatering och distribution av mjukvara och operativsystem

- Kopiering och distribution av marknadsföringsmaterial
- Kopiering och distribution av multimedia
- Säkerhetskopiera USB-minnen snabbt utan en värddator
- Skapa exakta kopior av ett USB-minne för brottsbekämpning och kriminaltekniska undersökningar
- Radera data noggrant från ett USB-minne för extra datasäkerhet och sinnesro
- Rensa och förbered USB-minnen för återanvändning
- Testa och utvärdera USB-minnen


Funktioner

- Stöder USB 3.0/2.0/1.1-minnen
- 1:5 fristående duplicering med 2 dupliceringslägen
- Radera upp till 5 USB-minnen med single-pass och multi-pass överskrivning/DoD-radering
- Duplicering med hög hastighet upp till 1,5 GB i minuten
- Kompakt design med låg vikt
- TAA-kompatibel
- Inbyggd LCD-skärm
- Kontrollera enhetens kapacitet, kvalitet och hastighet med intuitiv hantering
- Stöder både asynkron och synkron kopiering, för snabbt byte av flera enheter med 64 MB internt minne

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Busstyp	USB 2.0
Antal enheter	6
Enhetstyp	USB-minne
Enhetsinstallation	Löstagbar

	Buffertstorlek	64 MB
<hr/>		
Prestanda	Raderingslägen	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
	Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	1.5GBpm
	Maximal enhetskapacitet	2 TB
	Medeltid mellan fel (MTBF)	176 549 timmar
<hr/>		
Kontakt(er)	Enhetskontakter	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
<hr/>		
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Vid duplicering måste målenheterna ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenheten. Stöder kopiering/kloning/radering till SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-media genom en USB-multimedia-kortläsare (säljes separat) och till hårddiskar eller SSD-minnen genom en dockningsstation för hårddisk eller ett USB-kabinett (säljes separat) om detta stöds av lagringsmediet
<hr/>		
Indikatorer	LED-indikatorer	Grön (aktivitet/lyckad kopiering) Röd (fel)
<hr/>		
Ström	Power Source	AC-adapter medföljer



Inspänning	100 - 240 AC
Utspänning	5 DC
Utström	2
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	H
Strömförbrukning	10

Miljö

Drifttemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Luftfuktighet	5% ~ 95% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	6.6 in [16.7 cm]
Produktbredd	4.7 in [12 cm]
Produkt höjd	1.0 in [25 mm]
Produktvikt	11.2 oz [318 g]

Förpackning

Package Length	9.1 in [23.1 cm]
Package Width	7.1 in [18 cm]
Package Height	3.2 in [82 mm]
Fraktvikt (förpackning)	26.2 oz [742 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Duplikator
-----------------	------------

Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.



Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

