

Clonador Autónomo 1:15 para Memorias USB - Copiador de Unidades de Memoria USB - Copia Sector por Sector de Sistema y Ficheros - 1,5 GB/min - Borrado de 3 Pasos - Pantalla LCD

ID del Producto: USBDUPE115



Este duplicador y borrador USB le permite clonar o borrar hasta 15 unidades flash USB, sin necesidad de una conexión al ordenador central. Esto significa que puede trabajar de forma más eficiente y gestionar lotes más grandes de unidades USB, ahorrando tiempo y esfuerzo.


El duplicador y borrador USB autónomo es perfecto para los profesionales de TI y los administradores de sistemas en entornos corporativos, educativos, de marketing o de ventas.

El duplicador le permite copiar hasta 15 unidades de disco simultáneamente, y ofrece duplicación sincrónica y asincrónica, con velocidades de hasta 1,5GB por minuto. La función asíncrona significa que puede retirar y sustituir los dispositivos de almacenamiento USB mientras las otras copias siguen funcionando. El duplicador ofrece dos modos de duplicación, sistema y archivo y archivo completo.

El duplicador/borrador de unidades le permite borrar hasta 15 unidades flash al mismo tiempo, por lo que es fácil limpiar grandes lotes de unidades USB para su reutilización. El duplicador de unidades flash cuenta con tres modos de borrado de unidades: Borrado rápido, borrado de una sola pasada y borrado de varias pasadas (cumple con las normas del Departamento de Defensa).

El duplicador y borrador de unidades flash es compatible con unidades flash USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1, lo que proporciona una forma fácil y rentable de reutilizar y reaprovechar sus unidades USB. Cuenta con una robusta carcasa metálica y un diseño compacto e independiente que lo convierte en el compañero de escritorio perfecto. La borradora/copiadora de unidades flash también cuenta con una pantalla LCD que facilita el control del borrado y la duplicación para garantizar su finalización.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Distribución de actualizaciones de software y sistemas operativos
- Copia y distribución de material de marketing
- Realizar copias de seguridad de unidades flash USB sin un ordenador anfitrión
- Limpiar y preparar las unidades USB para su reutilización
- Probar y evaluar las unidades USB
- Profesionales que requieren copias de seguridad idénticas para cuando la integridad de los datos es crucial, como la recuperación de datos
- Administradores de informática que desean borrar varias unidades simultáneamente para prepararlas para su uso en otras aplicaciones

Características

- CLONE Y BORRE UNIDADES USB: Clonador y desinfectador autónomo de 1 a 15 unidades USB, sin necesidad de ordenador - Ideal para que los técnicos y profesionales de la informática gestionen varias unidades USB
- COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: Admite la clonación y el borrado de medios flash USB 3.0/2.0 en miniatura, y almacenamiento externo USB (los dispositivos USB externos pueden requerir su propia fuente de alimentación) - El firmware es actualizable
- MODOS DE CLONACIÓN Y BORRADO: 1,5 GB/min (formatos FAT16/32, NTFS, Linux ext2, ext3, ext4), copia sectorial de toda la unidad (todos los formatos de fichero), borrado rápido, sobrescritura de una y tres pasadas (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear) - TAA
- PANTALLA LCD DE MENÚ: Interfaz de botones para supervisar la información de la unidad - Seleccione Copiar y Comparar para verificar sus unidades clonadas con la fuente cuando haya finalizado - LEDs verdes/rojos para actividad/errores
- MODO DE COPIA ASINCRÓNICA: Copie rápidamente en varias unidades USB utilizando el modo de copia asíncrona con una memoria interna de 128 MB - El contenido de origen debe ser inferior a 128 MB

Hardware

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Tipo de Bus | USB 2.0 |
| Cantidad de Unidades | 15 |
| Unidades Compatibles | Unidad de memoria USB (Flash) |
| Instalación de la Unidad | Extraíble |
| ID del Conjunto de Chips | Xilinx - Spartan (XC3S700A) |
| Tamaño del Buffer | 128 MB |

Rendimiento

| | |
|---------------------|---|
| Duplication Modes | System and File |
| | Sector by Sector (Whole Drive) |
| Duplication Speed | 1.5GBpm |
| Modos de borrado | Quick Erase |
| | 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) |
| | 3-Pass Overwrite |
| Índice de Inserción | 1500 veces |
| MTBF | 176.549 horas |

Conector(es)

| | |
|-------------------------|--|
| Conectores de la Unidad | 16 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |
|-------------------------|--|

Software

| | |
|-------------------|---|
| Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
|-------------------|---|

Observaciones / Requisitos

| | |
|-------------------------------------|--|
| Requerimientos del Sistema y Cables | La unidad de destino para la duplicación debe ser de capacidad igual o superior que la unidad de origen. |
|-------------------------------------|--|

Para el borrado, sólo están activos los puertos de destino, por lo que el puerto de origen no puede utilizarse. Esto ayuda a evitar el borrado accidental de una unidad de origen.

Admite el copiado/clonación/borrado en discos duros o unidades de estado sólido a través de una estación de acoplamiento para discos duros o una carcasa USB (se venden por separado) si el medio de almacenamiento lo admite

Indicadores

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Indicadores LED | 16 - Verde (Actividad/Copia correcta) |
| | 16 - Rojo (Error) |

Requisitos de Energía

| | |
|------------------------|--|
| Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| Corriente de Entrada | 2.2A Max |
| Tensión de Salida | 12V DC |
| Alimentación de Salida | 12.5A |
| Polaridad Central | Positivo |
| Tipo de Enchufe | 4-pin DIN |
| Consumo de Energía | 150W |

Requisitos Ambientales

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura Operativa | 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F) |
| Humedad | 20% ~ 80% |

Características Físicas

| | |
|------------------|-------|
| Color | Negro |
| Tipo de Gabinete | Acero |

Longitud del Producto 13.5 in [34.3 cm]

Ancho del Producto 6.3 in [16.0 cm]

Altura del Producto 1.4 in [3.5 cm]

Peso del Producto 3.9 lb [1.8 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 17.0 in [43.2 cm]

Ancho de la Caja 9.8 in [25.0 cm]

Altura de la Caja 4.6 in [11.6 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 8.7 lb [4.0 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - duplicador y borrador

1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE,
ANZ)

1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.