

Duplicateur et Effaceur Autonome de 1 à 15 clés USB, Copieur de Plusieurs Clés USB, Copie Système et Fichier et Secteur par Secteur, 1,5 Go/min, Effacement en 3 Passes, Affichage LCD

Nº de produit: USBDUPE115



Ce duplicateur et effaceur de clés USB vous permet de cloner ou d'effacer jusqu'à 15 clés USB, sans connexion à un ordinateur hôte. Cela vous permet de travailler plus efficacement et de gérer de plus grands volumes de clés USB, vous faisant ainsi gagner du temps et des efforts.

Ce duplicateur et effaceur USB autonome est idéal pour les professionnels de l'informatique et les administrateurs système dans les environnements d'entreprise, d'éducation, de marketing ou de vente.

Le duplicateur vous permet de copier jusqu'à 15 clés USB simultanément et propose des modes de duplication synchrone et asynchrone, avec des vitesses allant jusqu'à 1,5 Go par minute. La fonction asynchrone vous permet de retirer et de remplacer des périphériques de stockage USB pendant que les autres copies continuent. Le duplicateur offre deux modes de duplication : copie du système et des fichiers, et copie complète.

Le duplicateur/effaceur de clés USB vous permet d'effacer jusqu'à 15 clés USB en même temps, ce qui facilite le nettoyage de grandes quantités de périphériques pour leur réutilisation. Il propose trois modes d'effacement : effacement rapide, effacement en un seul passage et effacement en plusieurs passages (conforme aux normes DoD).

Le duplicateur et effaceur de clés USB prend en charge les clés USB 3.0, USB 2.0 et USB 1.1, offrant un moyen simple et économique de réutiliser et revaloriser vos clés USB. Il est doté d'un boîtier métallique robuste et d'un design compact et autonome, en faisant un excellent compagnon de bureau. De plus, son écran LCD facilite le suivi du processus d'effacement et de duplication pour garantir leur bon déroulement.

Certifications, rapports et compatibilité

















## **Applications**

- Déploiement des mises à jour du système d'exploitation et des logiciels
- Copie et distribution de matériel de marketing
- Sauvegarde de clés USB sans ordinateur hôte
- Nettoyage et préparation de clé USB en vue d'une réutilisation
- Test et évaluation de clés USB
- Pour les professionnels qui nécessitent des sauvegardes identiques lorsque l'intégrité des données est essentielle, comme dans les applications de récupération des données
- Administrateurs informatiques qui souhaitent effacer rapidement plusieurs clés simultanément, afin de les préparer à une utilisation dans d'autres applications

## Spécifications techniques

- DUPLIQUE ET EFFACE LES LECTEURS USB : Cloneur/nettoyeur autonome de 1 à 15 clés USB ; Idéal pour les techniciens et les pro de l'IT pour gérer plusieurs clés de boot USB, effacer des clés USB ou partager des données entre équipes sans PC ni logiciel
- COMPATIBILITÉ : Prise en charge du clonage/duplication et l'effacement des clés USB 3.0/2.0 et du stockage externe USB (le(s) périphérique(s) USB externe(s) peut(vent) nécessiter sa(leur) propre source d'alimentation); Le firmware peut être mis à jour
- MODES DE DUPLICATION ET D'EFFACEMENT : 1,5 Go/min Copie de système et de fichier (formats FAT16/32, NTFS, Linux ext2, ext3, ext4), copie secteur par secteur de tout le disque, effacement rapide, écrasement en un et trois passages ; Conforme à la norme TAA
- AFFICHAGE DU MENU LCD : Utilisez l'interface pour contrôler les infos /performances de lecture/d'écriture/rechercher les erreurs/secteurs défectueux; Sélectionnez copier/comparer pour vérifier vos disques clonés ; DEL vertes/rouges pour l'activité/erreurs
- MODE DE COPIE ASYNCHRONE : Copiez sur plusieurs clés USB grâce au mode de copie asynchrone avec une mémoire interne de 128Mo ; le contenu doit être inférieur à 128Mo ; Retirez votre clé



## usagée et insérez une nouvelle clé pour copier sans interruption

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Type de bus	USB 2.0
	Nombre de disques	15
	Disques compatibles	Clé USB
	Installation du disque	Amovible
	ID du chipset	Xilinx - Spartan (XC3S700A)
	Taille de mémoire tampon	128 MB
Performance		
	Duplication Modes	System and File
		Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	1.5GBpm
	Modes d'effacement	Quick Erase
		1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
		3-Pass Overwrite
	Cycle d'insertion	1 500 fois
	MTBF	176 549 heures
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	16 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du	Pour la duplication, le disque de destination doit être de



système et du câblage capacité égale ou supérieure à celle du disque source.

Pour l'effacement, seuls les ports de destination sont actifs, le port source ne peut pas être utilisé. Cela permet d'éviter d'effacer accidentellement un lecteur source.

Prise en charge de la copie, du clonage et de l'effacement sur des disques durs ou des disques d'État solides via une station d'accueil pour disques durs ou un boîtier USB (vendus séparément), si le support de stockage le permet

Indicateurs

Indicateurs lumineux 16 - Vert (activité/copie réussie)

16 - Rouge (erreur)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 2.2A Max

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 12.5A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise 4-pin DIN

Consommation électrique

150W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)

Température de stockage

-20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)

Humidité

20 % ~ 80 %

Caractéristiques physiques



Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 13.5 in [34.3 cm]

Largeur du produit 6.3 in [16.0 cm]

Hauteur du produit 1.4 in [3.5 cm]

Poids du produit 3.9 lb [1.8 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 17.0 in [43.2 cm]

Package Width 9.8 in [25.0 cm]

Package Height 4.6 in [11.6 cm]

Poids brut 8.7 lb [4.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Duplicateur et effaceur

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / JP / GB / EU / ANZ)

1 - Guide de démarrage rapide

<sup>\*</sup> L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis