

Clonador Autónomo 1:15 para Memorias USB - Copiador de Unidades de Memoria USB - Copia Sector por Sector de Sistema y Archivos - 1.5 GB/min - Borrado de 3 Pasos - Pantalla LCD

ID del Producto: USBDUPE115



Este duplicador y borrador USB le permite clonar o borrar hasta 15 unidades flash USB, sin necesidad de una conexión a la computadora central. Esto significa que puede trabajar de forma más eficiente y gestionar lotes más grandes de unidades USB, ahorrando tiempo y esfuerzo.


El duplicador y borrador USB autónomo es perfecto para los profesionales de TI y los administradores de sistemas en entornos corporativos, educativos, de marketing o de ventas.

El duplicador le permite copiar hasta 15 unidades de disco simultáneamente, y ofrece duplicación sincrónica y asincrónica, con velocidades de hasta 1.5GB por minuto. La función asíncrona significa que puede retirar y sustituir los dispositivos de almacenamiento USB mientras las otras copias siguen funcionando. El duplicador ofrece dos modos de duplicación, sistema y archivo y archivo completo.

El duplicador/borrador de unidades le permite borrar hasta 15 unidades flash al mismo tiempo, por lo que es fácil limpiar grandes lotes de unidades USB para su reutilización. El duplicador de unidades flash cuenta con tres modos de borrado de unidades: Borrado rápido, borrado de una sola pasada y borrado de varias pasadas (cumple con las normas del Departamento de Defensa).

El duplicador y borrador de unidades flash es compatible con unidades flash USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1, lo que proporciona una forma fácil y rentable de reutilizar y reaprovechar sus unidades USB. Cuenta con una robusta carcasa metálica y un diseño compacto e independiente que lo convierte en el compañero de escritorio perfecto. La borradora/copiadora de unidades flash también cuenta con una pantalla LCD que facilita el control del borrado y la duplicación para garantizar su finalización.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Distribución de actualizaciones de software y sistemas operativos
- Copia y distribución de material de marketing
- Realizar copias de seguridad de unidades flash USB sin un ordenador anfitrión
- Limpiar y preparar las unidades USB para su reutilización
- Probar y evaluar las unidades USB
- Profesionales que requieren copias de seguridad idénticas para cuando la integridad de los datos es crucial, como la recuperación de datos
- Administradores de TI que desean borrar varias unidades simultáneamente para prepararlas para su uso en otras aplicaciones

Características

- **CLONE Y BORRE UNIDADES USB:** Clonador y desinfectador autónomo de 1 a 15 unidades USB, sin necesidad de computadora - Ideal para que los técnicos y profesionales de TI gestionen varias unidades USB
- **COMPATIBILIDAD CON UNIDADES:** Admite la clonación y el borrado de medios flash USB 3.0/2.0 en miniatura, y almacenamiento externo USB (los dispositivos USB externos pueden requerir su propia fuente de alimentación) - El firmware es actualizable
- **MODOS DE CLONACIÓN Y BORRADO:** 1.5 GB/min (formatos FAT16/32, NTFS, Linux ext2, ext3, ext4), copia sectorial de toda la unidad (todos los formatos de archivo), borrado rápido, sobrescritura de una y tres pasadas (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear) - TAA
- **PANTALLA LCD DE MENÚ:** Interfaz de botones para supervisar la información de la unidad - Seleccione Copiar y Comparar para verificar sus unidades clonadas con la fuente cuando haya finalizado - LEDs verdes/rojos para actividad/errores
- **MODO DE COPIA ASINCRÓNICA:** Copie rápidamente en varias unidades USB utilizando el modo de copia asíncronica con una memoria interna de 128 MB - El contenido de origen debe ser inferior a 128 MB

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Tipo de Bus	USB 2.0
Cantidad de Unidades	15
Unidades Compatibles	Unidad de memoria USB (Flash)
Instalación de la Unidad	Extraíble
ID del Conjunto de Chips	Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Tamaño del Buffer	128 MB

Rendimiento

Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	1.5GBpm
Modos de borrado	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
Índice de Inserción	1500 veces
MTBF	176,549 horas

Conector(es)

Conectores de la Unidad	16 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
-------------------------	--

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	La unidad de destino para la duplicación debe ser de capacidad igual o superior que la unidad de origen.
-------------------------------------	--

Para el borrado, sólo están activos los puertos de destino, por lo que el puerto de origen no puede utilizarse. Esto ayuda a evitar el borrado accidental de una unidad de origen.

Admite el copiado/clonación/borrado en discos duros o unidades de estado sólido a través de una estación de acoplamiento para discos duros o una carcasa USB (se venden por separado) si el medio de almacenamiento lo admite

Indicadores

Indicadores LED	16 - Verde (Actividad/Copia correcta)
	16 - Rojo (Error)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	2.2A Max
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	12.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	4-pin DIN
Consumo de Energía	150W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Humedad	20% ~ 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero

Longitud del Producto	13.5 in [34.3 cm]
Ancho del Producto	6.3 in [16.0 cm]
Altura del Producto	1.4 in [3.5 cm]
Peso del Producto	3.9 lb [1.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	17.0 in [43.2 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	4.6 in [11.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.7 lb [4.0 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - duplicador y borrador
	1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	1 - Guía rápida de inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.