

Standalone 1 naar 15 USB Thumb Drive Cloner en Wisser, Multiple USB Flash Drive Kloner, System/File/Whole-Drive Copy aan 1.5 GB/min, Single en 3-Pass Erase, LCD Display

Productcode: USBDUPE115



Met deze USB-duplicator en -wisser kunt u tot 15 USB flashdrives klonen of wissen, zonder verbinding met een hostcomputer. Dit betekent dat u efficiënter kunt werken en grotere batches USB-schijven kunt verwerken, waardoor u tijd en inspanning bespaart.


De standalone USB-duplicator en -wisser is perfect voor IT-professionals en systeembeheerders in bedrijven, opleidingsinstellingen en marketing- of verkoopomgevingen.

Met de duplicator kunt u tegelijkertijd tot 15 schijven kopiëren, zowel met synchrone als asynchrone duplicatie, met snelheden tot 1,5 GB per minuut. Asynchrone duplicatie betekent dat u USB-opslagapparaten kunt verwijderen en terugplaatsen tijdens het kopiëren van andere schijven. De duplicator biedt twee duplicatiemodi, systeem en bestand en geheel bestand.

Met de schijfduplicator/-wisser kunt u tot 15 flashdrives tegelijkertijd wissen. Zo kunt u gemakkelijk grote batches USB-schijven wissen voor hergebruik. De flashdrive-duplicator heeft drie modi voor het wissen van schijven: quick erase, single pass erase en multi-pass erase (voldoet aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie).

De flashdrive-duplicator en -wisser ondersteunt USB 3.0, USB 2.0 en USB 1.1 flashdrives, en biedt zo een eenvoudige en voordelige manier om uw USB-schijven opnieuw en voor andere doeleinden te gebruiken. Dit apparaat heeft een robuuste metalen behuizing en het compacte, standalone design en maakt de perfecte desktopaccessoire. De flashdrive-wisser/-kopieerder heeft ook een LCD-scherm, waardoor u het wissen en dupliceren gemakkelijk in de gaten kunt houden en kunt zien wanneer de opdracht is voltooid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Uitrollen van updates van software en besturingssystemen
- Kopieer en verspreid marketingmateriaal
- Back-up USB-flashdrives zonder een hostcomputer
- Reinig en prepareer USB-schijven op hergebruik
- Test en evalueer USB-schijven
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- IT-beheerders die snel tegelijkertijd meerdere schijven willen wissen ter voorbereiding op het gebruik in andere toepassingen

Eigenschappen

- **USB SCHIJVEN KLONEN & WISSEN:** Standalone 1 naar 15 USB drive cloner en secure eraser, geen PC nodig; Ideaal voor technici en IT Pro's om meerdere USB boot drives te beheren, USB drives te wissen, of snel data te delen tussen teams zonder computer/software
- **SCHIJF COMPATIBILITEIT:** Ondersteunt het klonen en wissen van USB 3.0/2.0 flash drives en externe USB opslag (externe USB apparaten hebben mogelijk een eigen stroomvoorziening nodig); Firmware is upgradebaar
- **KOPIEER- EN WISMODI:** 1,5 GB/min Systeem- en bestandskopie (FAT16/32, NTFS, Linux ext2, ext3, ext4 formaten), Sector-by-Sector kopie (alle bestandsformaten), Quick Erase, Single-Pass & 3-Pass Overwrite (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear); TAA Compliant
- **LCD MENU DISPLAY:** Drukknopinterface om schijfinfo, lees/schrijffprestaties en om fouten/bad sectors weer te geven; Selecteer Copy & Compare om na voltooiing uw gekloonde schijven met de bron te controleren; Groene/rode LED's voor activiteit/fouten
- **ASYNCHRONE KOPIEERFUNCTIE:** Kopieer snel naar meerdere USB-schijven met de Asynchrone Copy-modus met 128 MB intern geheugen; Source content moet minder dan 128 MB zijn; Vervang uw voltooide schijf met een nieuwe schijf om zonder onderbrekingen te kopiëren

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Bus type	USB 2.0
Aantal stations	15
Schijftype	USB-flashdrive
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Buffergrootte	128 MB

Prestaties

Duplication Modes	System and File
	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	1.5GBpm
Wismodi	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
Aantal plaatsingen	1500 keer
MTBF	8760 uur

Connector(en)

Schijfaansluitingen	16 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
---------------------	--------------------------------------

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Voor duplicatie moeten de doelschijven dezelfde capaciteit hebben als of een grotere capaciteit hebben dan de bronschijf.
----------------------------	---

Voor het wissen zijn alleen de bestemmingspoorten actief, de bronpoort kan niet worden gebruikt. Dit voorkomt dat een bronstation per ongeluk wordt gewist.

Ondersteunt het kopiëren/klonen/wissen van en naar harde schijven of solid-state drives via een harddisk docking station of USB-behuizing (apart verkrijgbaar), indien ondersteund door de opslagmedia

Indicatoren

LED-indicatoren	16 - Groen (actief/succesvol kopiëren)
	16 - Rood (fout)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.2A Max
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	12.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	4-pin DIN
Vermogensopname	150W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Vochtigheid	20% ~ 80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	13.5 in [34.3 cm]
Breedte product	6.3 in [16.0 cm]

Hoogte product	1.4 in [3.5 cm]
Gewicht product	3.9 lb [1.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	17.0 in [43.2 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	4.6 in [11.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.7 lb [4.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - duplicator en wisser
	1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.