

1:15 fristående USB duplicerare och raderare - för USB-minnen

Produkt ID: USBDUPE115



Denna USB-duplicerare och -raderare låter dig kлона eller radera upp till 15 USB flash-enheter utan värddatoranslutning. Det betyder att du kan arbeta mer effektivt och hantera större partier av USB-enheter, vilket sparar tid och jobb.

Den fristående USB-dupliceraren och raderaren är perfekt för IT-proffs och systemadministratörer i företags-, utbildnings-, marknadsförings- eller försäljningsmiljöer.

Dupliceraren låter dig kopiera upp till 15 hårddiskar samtidigt och erbjuder både synkron och asynkron duplicering med hastigheter upp till 1,5 GB per minut. Den asynkrona funktionen innebär att du kan ta bort och ersätta USB-lagringsenheter medan andra kopior fortsätter köra. Dupliceraren har två dupliceringslägen, system och fil och hel fil.

Dupliceraren/raderaren låter dig radera upp till 15 flashminnen samtidigt så det är enkelt att radera stora batchrar av USB-enheter före återanvändning. Dupliceraren har tre lägen för enhetsradering: snabbradering, enkel radering och multi pass-radering (uppfyller DoD-standarder).

Duplicerings/raderingsverktyget stöder USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1-flashminnen vilket innebär ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att återanvända dina USB-enheter. Det robusta metallhöljet och den kompakta, fristående designen gör den till den perfekta skrivbordspartnern. Flashminneraderaren/kopieraren har en LCD-skärm som underlättar övervakning av radering och kopiering för att säkerställa att arbetet genomförs helt och hållet.

USBDUPE115 är TAA-kompatibel och stöds av StarTech.coms 2 årsgaranti och livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Uppdatering av programvara och operativsystem
- Kopiering och distribution av marknadsföringsmaterial
- Säkerhetskopiera USB-flashminnen utan värddator
- Rensa och förbered USB-minnen för återanvändning
- Testa och utvärdera USB-minnen
- Yrkesverksamma som behöver identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är komplett, som till exempel vid dataåterställning
- IT-administratörer som vill radera flera enheter samtidigt för användning i andra applikationer

Funktioner

- Kopiera eller radera upp till 15 USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1-flashminnen utan att ansluta till en värddator
- 1:15 fristående kopiering med två kopieringslägen: system och fil och hel fil
- Radera upp till 15 enheter samtidigt med tre lägen: snabbradering, single passradering och multi pass-radering (uppfyller DoD-standarder)
- TAA-kompatibel
- Kompakt metalldesign
- Inbyggd LCD-skärm
- Dupliceringhastigheter upp till 1,5 GB per minut
- Universell strömadapter medföljer
- Stöder både asynkron och synkron kopiering, för snabbt byte av flera enheter med 64 MB internt minne

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Busstyp	USB 2.0
Antal enheter	15

Enhetstyp	USB-minne
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Buffertstorlek	128 MB

Prestanda

Duplication Modes	System and File
	Sector by Sector (Whole Drive)
Raderingslägen	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
Duplication Speed	1.5GBpm
Inlänkingshastighet	1 500 gånger
Medeltid mellan fel (MTBF)	8 760 timmar

Kontakt(er)

Enhetskontakter	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
-----------------	-------------------------------

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Vid duplicering måste målenheterna ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenheten.
	Stöder kopiering/kloning/radering till SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-media genom en USB-multimedia-kortläsare (säljes separat) och till hårddiskar eller SSD-minnen genom en dockningsstation för hårddisk eller ett USB-kabinett (säljes separat) om detta stöds av lagringsmediet

Indikatorer

LED-indikatorer	Grön (aktivitet/lyckad kopiering)
-----------------	-----------------------------------

Röd (fel)

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.2A Max
Utspänning	12V DC
Utström	12.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	4-pin DIN
Strömförbrukning	150W

Miljö

Drifttemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Luftfuktighet	20% ~ 80%

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	13.6 in [34.5 cm]
Produktbredd	6.3 in [16 cm]
Produkt höjd	1.4 in [34.6 mm]
Produktvikt	4.0 lb [1.8 kg]

Förpackning

Package Length	16.9 in [43 cm]
Package Width	9.8 in [25 cm]
Package Height	4.5 in [11.5 cm]



Fraktvikt (förpackning) 8.7 lb [4.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

duplicerare och raderare

universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

