

Standalone 1 naar 7 USB Thumb Drive Cloner en Wisser, Multiple USB Flash Drive Kloner, System/File/Whole-Drive Copy aan 1.5 GB/min, Single en 3-Pass Erase, LCD Display

Productcode: USBDUPE17



Met deze USB-duplicator en -wisser kunt u tot zeven USB flashdrives klonen of wissen, zonder verbinding met een hostcomputer. Dit betekent dat u efficiënter kunt werken en grotere batches USB-schijven kunt verwerken, waardoor u tijd en inspanning bespaart.

De standalone USB-duplicator en -wisser is perfect voor IT-professionals en systeembeheerders in bedrijven, opleidingsinstellingen en marketing- of verkoopomgevingen.

Efficiënte 1:7 schijfduplicatie

Met de duplicator kunt u tegelijkertijd tot zeven schijven kopiëren, zowel met synchrone als asynchrone duplicatie, met snelheden tot 1,5 GB per minuut. Asynchrone duplicatie betekent dat u USB-opslagapparaten kunt verwijderen en terugplaatsen tijdens het kopiëren van andere schijven. De duplicator biedt twee duplicatiemodi: systeem en bestand en geheel bestand.

Wis tegelijkertijd meerdere USB-schijven


Met de schijfduplicator/-wisser kunt u tot zeven flashdrives tegelijkertijd wissen. Zo kunt u gemakkelijk grote batches USB-schijven wissen voor hergebruik. De flashdrive-duplicator heeft drie wismodi: quick erase, single pass erase en multi-pass erase (voldoet aan de normen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie).

Ontworpen voor gebruiksgemak

De flashdrive-duplicator en -wisser ondersteunt USB 3.0, USB 2.0 en USB 1.1 flashdrives, en biedt zo een eenvoudige en voordelige manier om uw USB-schijven opnieuw en voor andere doeleinden te gebruiken. Dit apparaat heeft een robuuste metalen behuizing en een compact, standalone design en is dus de perfecte desktopaccessoire. De flashdrive-wisser en -kopieerder heeft ook een LCD-scherm,

waardoor u het wissen en dupliceren gemakkelijk in de gaten kunt houden en kunt zien wanneer de opdracht is voltooid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Uitrollen van updates van software en besturingssystemen
- Kopieer en verspreid marketingmateriaal
- Back-up USB-flashdrives zonder een hostcomputer
- Reinig en prepareer USB-schijven op hergebruik
- Test en evalueer USB-schijven
- Professionals die identieke back-ups moeten maken als data-integriteit van cruciaal belang is, zoals bij data recovery.
- IT-beheerders die snel tegelijkertijd meerdere schijven willen wissen ter voorbereiding op het gebruik in andere toepassingen

Eigenschappen

- **USB SCHIJVEN KLONEN & WISSEN:** Standalone 1 naar 7 USB drive cloner en secure eraser, geen PC nodig; Ideaal voor technici en IT Pro's om meerdere USB boot drives te beheren, USB drives te wissen, of snel data te delen tussen teams zonder computer/software
- **SCHIJF COMPATIBILITEIT:** Ondersteunt het klonen en wissen van USB 3.0/2.0 flash drives en externe USB opslag (externe USB apparaten hebben mogelijk een eigen stroomvoorziening nodig); Firmware is upgradebaar
- **KOPIEER- EN WISMODI:** 1,5 GB/min Systeem- en bestandskopie (FAT16/32, NTFS, Linux ext2, ext3, ext4 formaten), Sector-by-Sector kopie (alle bestandsformaten), Quick Erase, Single-Pass & 3-Pass Overwrite (DoD/NIST SP 800-88 Rev 1 Clear); TAA Compliant
- **LCD MENU DISPLAY:** Drukknopinterface om schijfinfo, lees/schrijffprestaties en om fouten/bad

sectors weer te geven; Selecteer Copy & Compare om na voltooiing uw gekloonde schijven met de bron te controleren; Groene/rode LED's voor activiteit/fouten

- ASYNCHRONE KOPIEERFUNCTIE: Kopieer snel naar meerdere USB-schijven met de Asynchrone Copy-modus met 128 MB intern geheugen; Source content moet minder dan 128 MB zijn; Vervang uw voltooide schijf met een nieuwe schijf om zonder onderbrekingen te kopiëren

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Bus type	USB 2.0
Aantal stations	7
Schijftype	USB-flashdrive
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Buffergrootte	128 MB

Prestaties

Duplication Modes	System and File
	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	1.5GBpm
Wismodi	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
Max. schijfcapaciteit	Maximum schijfgrootte 2 TB
Aantal plaatsingen	1500 keer
MTBF	8760 uur

Connector(en)

Schijfaansluitingen	8 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
---------------------	-------------------------------------

Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of
--------------------	---

drivers nodig

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Voor duplicatie moeten de doelschijven dezelfde capaciteit hebben als of een grotere capaciteit hebben dan de bronschijf.

Voor het wissen zijn alleen de bestemmingspoorten actief, de bronpoort kan niet worden gebruikt. Dit voorkomt dat een bronstation per ongeluk wordt gewist.

Ondersteunt het kopiëren/klonen/wissen van en naar harde schijven of solid-state drives via een harddisk docking station of USB-behuizing (apart verkrijgbaar), indien ondersteund door de opslagmedia

Indicatoren

LED-indicatoren

8 - Groen (actief/succesvol kopiëren)

8 - Rood (fout)

Voeding

Voedingsbron

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

1.6A Max

Uitgangsspanning

12V DC

Uitgangsstroom

9A

Stekkertype

4-pin DIN

Vermogensopname

108W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)

Opslagtemperatuur

-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)

Vochtigheid

20% ~ 80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	7.5 in [19 cm]
Breedte product	6.3 in [16 cm]
Hoogte product	1.4 in [3.5 cm]
Gewicht product	2.3 lb [1.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	18.5 in [47.0 cm]
Package Width	9.3 in [23.7 cm]
Package Height	3.7 in [9.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.7 lb [3.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - duplicator en wisser
	1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
	1 - verkorte handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.