

## 1:7 fristående USB-duplicerare och raderare - för USB-flashminnen

Produkt ID: USBDUPE17



Denna USB-duplicerare och rensare låter dig kлона eller radera upp till sju USB flash-enheter utan värddatoranslutning. Det betyder att du kan arbeta mer effektivt och hantera större partier av USB-enheter, vilket sparar tid och jobb.

Den fristående USB-dupliceraren och raderaren är perfekt för IT-proffs och systemadministratörer i företags-, utbildnings-, marknadsförings- eller försäljningsmiljöer.

### Effektiv 1:7 diskduplicering

Dupliceraren låter dig kopiera upp till sju hårddiskar samtidigt och erbjuder både synkron och asynkron duplicering med hastigheter på upp till 1,5 GB per minut. Den asynkrona funktionen innebär att du kan ta bort och ersätta USB-lagringsenheter medan andra kopior fortsätter köra. Raderaren/dupliceraren har två dupliceringslägen: system och fil och hel fil.

### Radera flera USB-enheter samtidigt

Dupliceraren/rensaren låter dig radera upp till sju flashminnen samtidigt så att du enkelt kan radera flera USB-enheter samtidigt för återanvändning. Minnesdupliceraren har tre lägen för enhetsradering: snabbbradering, enkel radering och multi pass-radering (uppfyller DoD-standarder).

### Designad för enkel användning

Dupliceraren/raderingsverktyget stöder USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1-flashminnen vilket innebär ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att återanvända dina USB-enheter. Det robusta metallhöljet och den kompakta, fristående designen gör den till den perfekta skrivbordspartnern. Flashminnesraderaren/kopieraren har en LCD-skärm som underlättar övervakning av radering och kopiering för att säkerställa att arbetet slutförs.

USBDUPE17 är TAA-kompatibel och stöds av StarTech.coms 2 års garanti och livstids teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Uppdatering av programvara och operativsystem
- Kopiering och distribution av marknadsföringsmaterial
- Säkerhetskopiera USB-flashminnen utan värddator
- Rensa och förbered USB-minnen för återanvändning
- Testa och utvärdera USB-minnen
- Yrkesverksamma som behöver identiska säkerhetskopior när det är av yttersta vikt att datan är komplett, som till exempel vid dataåterställning
- IT-administratörer som vill radera flera enheter samtidigt för användning i andra applikationer

### Funktioner

- Kopiera eller radera upp till 7 USB 3.0, USB 2.0 och USB 1.1-flashminnen utan att ansluta till en värddator
- 1:7 fristående kopiering med två kopieringslägen: system och fil och hel fil
- Radera upp till 7 enheter samtidigt med tre lägen: snabbradering, single passradering och multi pass-radering (uppfyller DoD-standarder)
- TAA-kompatibel
- Kompakt metalldesign
- Inbyggd LCD-skärm
- Dupliceringhastigheter upp till 1,5 GB per minut
- En universell strömadapter på 108 W medföljer
- Stöder både asynkron och synkron kopiering, för snabbt byte av flera enheter med 64 MB internt minne

---

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Busstyp	USB 2.0
Antal enheter	7
Enhetsstyp	USB-minne
Enhetsinstallation	Löstagbar
Chipset-ID	Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Buffertstorlek	128 MB

---

#### Prestanda

Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
Raderingslägen	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
Duplication Speed	1.5GBpm
Maximal enhetskapacitet	Maximal enhetsstorlek 2TB
Inlänkingshastighet	1 500 gånger
Medeltid mellan fel (MTBF)	176 549 timmar

---

#### Kontakt(er)

Enhetskontakter	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
-----------------	-------------------------------

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Vid duplicering måste målenheterna ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenheten.  Stöder kopiering/kloning/radering till SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-media genom en USB-multimedia-kortläsare (säljes separat) och till
-----------------------	--



hårddiskar eller SSD-minnen genom en dockningsstation för hårddisk eller ett USB-kabinett (säljes separat) om detta stöds av lagringsmediet

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Grön (aktivitet/lyckad kopiering)
	Röd (fel)

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.6A Max
Utspänning	12V DC
Utström	9A
Kontakttyp	4-pin DIN
Strömförbrukning	108W

---

Miljö

Drifttemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Förvaringstemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Luftfuktighet	20% ~ 80%

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	7.5 in [19 cm]
Produktbredd	6.3 in [16 cm]
Produkt höjd	1.4 in [34.6 mm]
Produktvikt	2.3 lb [1.0 kg]

---

Förpackning

Package Length	17.5 in [44.5 cm]
----------------	-------------------

Package Width	9.3 in [23.5 cm]
Package Height	3.3 in [85 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.5 lb [3.0 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	duplicerare och raderare
	universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

