

3 m 4-i-1 USB DVI KVM-kabel med audio och mikrofon

Produkt ID: USBDVI4N1A10



USB DVI 4N1A10 3 m 4-i-1 USB DVI KVM-kabel med audio och mikrofon förenar DVI-videokvalitet med USB-mus, tangentbord, 3,5 mm audio ut och mikrofon-anslutningar till en enda kompakt kabel.

4-i-1 KVM-kabeln är en kostnadseffektiv och behändig lösning som passar till DVI-stödda USB KVM-switchar och låter dig dela ett USB-tillägg mellan två datorer som är inställda på utdata i HD.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Fungerar med:
Kompatibla KVM:er från StarTech.com finns under Tillbehör.
Atenmodeller (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764)
Avocentmodeller (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SC4UAD, SC420, SC440, SC540)
Belkinmodeller (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L)
Cables to go-modeller (52047, 52048)

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ansluter en dator till en DVI + USB KVM-switch med audio- och mikrofon-stöd

Funktioner

- Kombinerar fyra kablar till kringutrustning till en
- Stöder en maximal upplösning på 1920x1200

- Uppfyller och överträffar alla DVI-I- och USB 2.0-specifikationer

Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Connector A	DVI-I (29-stifts) 3.5 mm minijack (3-polig) USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	DVI-I (29-stifts) 3.5 mm minijack (3-polig) USB B (4-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktlängd	10.0 ft [3.0 m]
Produktvikt	26.8 oz [759 g]

Förpackning

Package Length	5.5 in [14 cm]
Package Width	1.4 in [36 mm]
Package Height	14.8 in [37.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	26.8 oz [759 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	3 m 4-i-1 KVM-kabel
-----------------	---------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

