

## Câble KVM USB DVI 4 en 1 avec audio et microphone 4,6 m

N° de produit: USBDVI4N1A15

Ce câble KVM USB DVI 4 en 1 USBDVI4N1A15 de 4,6 m avec audio et microphone offre une qualité vidéo DVI avec une souris et un clavier USB, une sortie audio et une connexion pour microphone 3,5 mm en un seul câble compact. Le câble KVM 4 en 1 est une solution pratique et abordable qui est adaptée aux commutateurs KVM USB DVI, vous permettant de partager un ensemble de périphériques USB entre deux ordinateurs configurés pour une sortie haute définition. Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com. Compatibilité : Les commutateurs KVM StarTech.com compatibles sont disponibles dans la section Accessoires. Modèles Aten (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764) Modèles Avocent (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SV4UAD, SC420, SC440, SC540) Modèles Belkin (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L) Modèles Cables to go (52047, 52048)

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connecte un ordinateur à un commutateur USB KVM + DVI avec un support audio et pour microphone

## Spécifications techniques

- Combine 4 câbles pour périphérique en un
- Prend en charge une résolution pouvant atteindre 1920 x 1200
- Satisfait et dépasse toutes les spécifications DVI-I et USB 2.0

---

### Connecteur(s)

|              | Politique de garantie | Lifetime                                |
|--------------|-----------------------|---|
| Connecteur A |                       | 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)      |
|              |                       | 1 - DVI-I (29 broches)                  |
|              |                       | 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) |
| Connecteur B |                       | 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)      |

1 - DVI-I (29 broches)

1 - USB B (4 broches)

---

Caractéristiques physiques

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Couleur             | Noir            |
| Longueur de câble   | 15.0 ft [4.6 m] |
| Longueur du produit | 15.0 ft [4.6 m] |
| Largeur du produit  | 0.0 in [0.0 cm] |
| Hauteur du produit  | 0.0 in [0.0 cm] |
| Poids du produit    | 2.6 lb [1.2 kg] |

---

Informations d'emballage

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Quantité par paquet | 1                 |
| Longueur du Paquet  | 10.1 in [25.6 cm] |
| Package Width       | 1.4 in [3.6 cm]   |
| Package Height      | 12.2 in [31.0 cm] |
| Poids brut          | 2.6 lb [1.2 kg]   |

---

Contenu du paquet

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble KVM USB, DVI et audio |
|-----------------------|---------------------------------|

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis