

1,80m 4-in-1 USB DVI KVM-Kabel met Audio en Microfoon

Productcode: USBDVI4N1A6



De 1,80 m lange USBDVI4N1A6 4-in-1 USB DVI KVM-kabel met Audio en Microfoon integreert DVI-video met een USB-muis en -toetsenbord, microfoonaansluitingen en een 3,5mm audio-uitgang in één compacte kabel. De 4-in-1 KVM-kabel is een kosteneffectieve en handige oplossing die geschikt is voor gebruik met USB KVM-switches die DVI ondersteunen, zodat u een USB-apparaat kunt delen tussen twee computers die zijn geconfigureerd voor HD-weergave. Met levenslange garantie door StarTech.com Werkt met: Compatibele KVM-switches van StarTech.com, die onder Accessoires te vinden zijn. Aten typen (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764), Avocent typen (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SC4UAD, SC420, SC440, SC540), Belkin typen (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L), Cables to go typen (52047, 52048).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verbindt een computer met een DVI + USB KVM-switch met audio en microfoon

Eigenschappen

- Combineert 4 kabels in één
 - Ondersteunt een maximale resolutie van 2560x1600 Dual-Link DVI
 - Voldoet ruimschoots aan alle DVI-I en de USB 2.0 specificaties
-

Prestaties

Garantiebeleid	Lifetime
Maximale digitale resoluties	2560x1600 Dual-Link DVI

Connector(en)

Connector A	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Gewicht product	18.0 oz [511 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.6 oz [528 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1,80m 4-in-1 USB DVI KVM-kabel met Audio
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.