

Câble d'extension USB Type-A de 3 m - M/F - Rallonge USB-A - Noir

N° de produit: USBEXTAA10BK



Le câble d'extension USB de 3 m (A-A) USBEXTAA10BK est doté d'un connecteur mâle USB A et d'un connecteur femelle USB A, ce qui permet d'étendre la connexion entre les appareils USB 2.0 jusqu'à 3 m, une solution idéale pour un meilleur positionnement des périphériques ou une plus grande flexibilité des ports USB existants.

Ce câble d'extension USB de haute qualité est entièrement conçu pour une utilisation avec les appareils USB 1.1 et USB 2.0 et bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Prolongez votre connexion USB afin de connecter une imprimante ou tout autre périphérique USB à un PC ou Mac avec une vitesse de transfert haute performance

Spécifications techniques

- Conçu et fabriqué selon les spécifications USB 2.0
 - Décharge de traction moulée
 - Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
-

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Connecteur B	USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	24/28 AWG
Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
Longueur du produit	10.0 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	3.4 oz [96.0 g]

Informations



d'emballage

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	3.6 oz [102.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Câble d'extension USB 2.0 noir de 3 m A vers A - M/F

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

