

91 cm svart USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

Produkt ID: USBEXTAA3BK



USBEXTAA3BK 91 cm USB-förlängningskabel (A-A) har en USB A-hankontakt och en USB A-honkontakt och förlänger anslutningen mellan USB 2.0-enheter med upp till 91 cm – en idealisk lösning för att kunna placera kringutrustning på lämpligare platser eller göra befintliga USB-portar flexibla.

Denna högkvalitativa USB-förlängningskabel går att använda med både USB 1.1- och USB 2.0-enheter och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Förläng din USB-anslutning och anslut en USB-skrivare eller annan USB-kringutrustning till en PC eller Mac med dataöverföringshastigheter med hög prestanda

Funktioner

- Designad och tillverkad efter USB 2.0-specifikationer
- Stöder dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-------------------	----------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	24/28 AWG
Kabellängd	36.0 in [91.4 cm]
Produktlängd	36.0 in [91.4 cm]
Produktbredd	0.6 in [15.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [14.0 mm]
Produktvikt	1.4 oz [40.0 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.6 oz [44.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet

91 cm svart USB 2.0-förlängningskabel A till A – M/F

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

