

Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 1,8 m - M/F

N° de produit: USBEXTAA6BK



Le câble d'extension USB de 1,8 m USBEXTAA6BK (A-A) comporte un connecteur USB A mâle et un connecteur USB A femelle, et prolonge la connexion jusqu'à 1,8 mètre entre deux périphériques USB 2.0. Une solution idéale pour une meilleure organisation des périphériques ou pour l'ajout de ports USB existants.

Ce câble d'extension USB de qualité supérieure est intégralement coté pour une utilisation avec des périphériques USB 1.1 et USB 2.0.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Prolongez votre connexion USB pour brancher une imprimante ou un autre périphérique USB à un PC ou à un Mac, pour un transfert de données haute performance

## Spécifications techniques

- Conçu et fabriqué selon les spécifications USB 2.0
- Serre-câble moulé

- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

#### Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humidité	30%-75% RH

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	24/28 AWG
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	0.8 oz [24.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	2.4 oz [68.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble d'extension noir USB 2.0 A vers A 1,8 m - M/F
-----------------------	---

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis