

1,80m USB 2.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

Productcode: USBEXTAA6BK



De USBEXTAA6BK 1,80m USB-verlengkabel (A-A) beschikt over 1 mannelijke USB-A-connector en 1 vrouwelijke USB-A-connector, en verlengt de verbinding tussen USB 2.0-apparaten met 1,80 meter – een ideale oplossing voor een betere plaatsing van randapparatuur of het flexibeler maken van bestaande USB-poorten.

Deze hoogwaardige USB-verlengkabel is volledig geschikt voor gebruik met USB 1.1 en 2.0-apparaten en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Verleng uw USB-verbinding om een USB-printer of ander USB-apparaat aan te sluiten op een pc of Mac met hoge overdrachtsnelheden

Eigenschappen

- Ontworpen en vervaardigd naar USB 2.0-specificaties
 - Gegoten trekcontlasting
 - Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
-

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid	30%-75% RH

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.6 in [15.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [14.0 mm]
Gewicht product	0.8 oz [24.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]



Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.1 oz [30.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1,80m USB 2.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

