

- 18 pulgadas de largo

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	5

Conector(es)

Conector A	1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre)
Conector B	1 - IDC (5 pines, cabezal de placa madre)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Humedad	30%-75% RH

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	24 AWG
Longitud del Cable	1.5 ft [0.5 m]
Longitud del Producto	18.0 in [45.7 cm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	0.4 oz [11.3 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.5 in [14.0 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.8 cm]

Altura de la Caja 0.4 in [1.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 0.6 oz [18.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable Interno de 18 pulgadas al USB IDC de 5 pines del Cabezal de la Placa Base - H/H

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.