


## 45 cm intern 5 stifts-USB IDC-moderkortskontaktkabel – F/F

Produkt ID: USBINT5PIN



Denna 45 cm långa interna USB IDC-kabel har två anslutningsdon för 5 stifts-USB-moderkortscontakter, vilket gör att du kan ansluta en frontpanels-USB-hubb eller kortläsare direkt mot moderkortets anslutningsportar.

Denna kabel gör det möjligt att koppla multifunktionella frontpaneler eller enheter som kräver interna USB-portar, direkt mot moderkortet eller utbyggnadskortet och ger USB:n en IDC-anslutning (kontakt) utan att du behöver installera ytterligare kort eller dra externa kablar till bakre portar.

Tillverkad av material av hög kvalitet och utformad av experter för långvarig prestanda, den 45 cm långa interna 5 stifts-USB IDC-moderkortskontaktkabeln, täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut frampanels-USB-portar till moderkortet eller utbyggnadskort
- Anslut bakre USB-utbyggnadskort till moderkortet

### Funktioner

- Använder standard USB 2.0-stift och färgtilldelning
- 45 cm lång

---

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	5

---

Kontakt(er)

Connector A	IDC (5-stifts, moderkortskontakt)
Connector B	IDC (5-stifts, moderkortskontakt)

---

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Luftfuktighet	30%-75% RH

---

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	24 AWG
Kabellängd	18.0 in [45.7 cm]
Produktlängd	18.0 in [45.7 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	0.4 oz [11.3 g]

---

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.6 oz [17.3 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	45 cm intern 5 stifts-USB IDC-moderkortskontaktkabel – F/F
-----------------	--



---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

