

Cavo da Lightning a USB angolato da 2 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Bianco

ID prodotto: USBLT15CMB



Il cavo Lightning a USB per iPhone, iPod e iPad da 15 cm nero USBLT15CMB consente la sincronizzazione e la ricarica a distanza ridotta di dispositivi digitali portatili dotati di Lightning. Il colore del cavo si abbina ai dispositivi portatili neri e ha una lunghezza ridotta per ridurre al minimo l'ingombro del cavo in eccesso: perfetto per la ricarica in auto o la sincronizzazione con il laptop. Inoltre, il design del cavo a lunghezza ridotta offre una soluzione portatile che lo rende ideale per il trasporto come accessorio per tablet o laptop.

Il connettore Lightning a 8 pin reversibile può essere collegato a un dispositivo dotato di iOS con uno dei due lati rivolto verso l'alto, non è quindi possibile inserire in modo errato il cavo nel dispositivo.

Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com, assicura prestazioni affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi digitali mobili Apple dotati di lightning

Caratteristiche

- 1 connettore lightning Apple (8 pin)
- 1 connettore maschio USB-A

- Lunghezza del cavo di 15 cm
- Connettore lightning reversibile
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps

Hardware

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Placcatura connettori | Nichel |
| Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia |

Connettore/i

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Connettore A | USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 |
| Connettore B | Connettore lightning Apple (8 pin) |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|------------------|
| Colore | Nero |
| Stile connettori | Dritto |
| Diametro filo | 24/28/32 AWG |
| Lunghezza cavo | 5.9 in [15 cm] |
| Lunghezza prodotto | 5.9 in [15.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm] |
| Altezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm] |
| Peso prodotto | 0.2 oz [5.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|---------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Package Length | 8.0 in [20.2 cm] |



| | |
|---------------------------------|------------------|
| Package Width | 6.0 in [15.3 cm] |
| Package Height | 0.9 in [22.0 mm] |
| Peso spedizione (confezione) | 1.9 oz [53.0 g] |

Contenuto della
confezione

| | |
|-----------------------------|---|
| Incluso nella confezione | Cavo connettore lighting a USB nero 15 cm |
|-----------------------------|---|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

