

Cable Mini USB 2.0 (30 cm) - USB A a Mini B H/M

ID del Producto: USBMUSBFM1



Este duradero cable adaptador USB 2.0 a Mini USB convierte un cable USB A-A en cable USB A a Mini USB, lo cual permite conectar dispositivos con un conector USB macho estándar (tipo 'A') a un dispositivo con puerto Mini USB (hembra).

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Transferencia de archivos como, por ejemplo, de imágenes, vídeos y audio entre una cámara digital equipada con Mini USB, una grabadora de vídeo, un reproductor MP3 o un PDA y un ordenador portátil o de sobremesa

Características

- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- Fabricación duradera para un rendimiento fiable

Hardware

Política de Garantía 1 Year

Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Rendimiento

Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s

Conector(es)

Conector A USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector B USB Mini B (5 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Humedad 30%-75% RH

Características Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 28 AWG

Longitud del Cable 12.0 in [30.5 cm]

Longitud del Producto 12.0 in [30.5 cm]

Ancho del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Altura del Producto 0.0 in [0.0 mm]

Peso del Producto 0.6 oz [17.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 1.0 in [25.0 mm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.0 in [0.1 mm]

Peso (de la Caja) del 0.8 oz [23.0 g]



Envío

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Cable USB 2.0 (30 cm) - USB A a Mini B H/M
---------------------	--

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

