

Câble Mini USB 2.0 de 30cm - USB A vers Mini B - F/M

N° de produit: USBMUSBFM1



Ce câble adaptateur durable USB 2.0 vers Mini USB transforme un câble USB A-A en câble USB A vers Mini USB, vous permettant de connecter des appareils dotés d'un connecteur USB mâle standard (de type A) à un port Mini USB (femelle).

Bénéficie d'une garantie à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Pour le transfert de fichiers comme les images, les fichiers vidéo ou audio entre votre appareil photo ou caméra numérique compatible Mini USB, votre lecteur MP3 ou PDA et votre ordinateur de bureau ou portable

Spécifications techniques

- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
- Construction durable pour une performance fiable

Matériel

Politique de garantie 1 Year

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
|------------------------|--------------------------|

Performance

| | |
|---------------|----------------------|
| Type et débit | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|---------------|----------------------|

Connecteur(s)

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Connecteur A | USB Type-A (4 broches) USB 2.0 |
|--------------|--------------------------------|

| | |
|--------------|------------------------|
| Connecteur B | USB Mini-B (5 broches) |
|--------------|------------------------|

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
|-------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Température de stockage | -10°C to 30°C (14°F to 86°F) |
|-------------------------|------------------------------|

| | |
|----------|------------|
| Humidité | 30%-75% RH |
|----------|------------|

Caractéristiques physiques

| | |
|---------|------|
| Couleur | Noir |
|---------|------|

| | |
|----------------|--------|
| Calibre du fil | 28 AWG |
|----------------|--------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| Longueur de câble | 12.0 in [30.5 cm] |
|-------------------|-------------------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Longueur du produit | 12.0 in [30.5 cm] |
|---------------------|-------------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Largeur du produit | 0.0 in [0.0 mm] |
|--------------------|-----------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Hauteur du produit | 0.0 in [0.0 mm] |
|--------------------|-----------------|

| | |
|------------------|-----------------|
| Poids du produit | 0.6 oz [17.0 g] |
|------------------|-----------------|

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|---|
| Quantité par paquet | 1 |
|---------------------|---|

| | |
|----------------|------------------|
| Package Length | 1.0 in [25.0 mm] |
|----------------|------------------|

| | |
|---------------|------------------|
| Package Width | 4.9 in [12.5 cm] |
|---------------|------------------|

| | |
|----------------|-----------------|
| Package Height | 0.0 in [0.1 mm] |
|----------------|-----------------|



Poids brut 0.8 oz [23.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Câble USB 2.0 30 cm - USB A vers Mini B - F/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

