

## Cable Adaptador 2m USB A Macho a Micro USB B Macho para Teléfono Móvil Smartphone - Blanco

ID del Producto: USBPAUB2MW



El cable USB a Micro USB (blanco, de 2m), modelo USBPAUB2MW, tiene conectores USB con moldeado fino y permite una conexión más sencilla entre dispositivos móviles Micro USB 2.0 (smartphones, cámaras digitales, tabletas, discos duros portátiles, etc.) y un PC o equipo Mac®, para tareas cotidianas como la carga, la sincronización de datos o la transferencia de archivos.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Transferencia de datos y fuente de alimentación mientras se carga un dispositivo Micro USB
- Cable de reemplazo ideal para conectar dispositivos móviles Micro USB a un ordenador con USB disponible

### Características

- 1 conector USB 'A' macho
- 1 conector USB Micro B (macho)

- Conector USB 2.0 diseñado con moldeados finos, que reducen la tensión
- Diseño completo de color blanco
- Soporta transferencias de datos a alta velocidad en hasta 480 Mbps
- Ofrece un cable de 2 m

---

#### Hardware

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Política de Garantía       | Lifetime                             |
| Revestimiento del Conector | Níquel                               |
| Cable Tipo Jacket          | PVC - Polyvinyl Chloride             |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Drenaje |

---

#### Rendimiento

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|------------------|----------------------|

---

#### Conector(es)

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Conector A | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) |
| Conector B | 1 - USB Micro B (5 pines)             |

---

#### Requisitos Ambientales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa         | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 30°C (14°F to 86°F)  |
| Humedad                       | 30%-75% RH                    |

---

#### Características Físicas

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Color                 | Blanco         |
| Estilo de Conector    | Recto          |
| Calibre del Conductor | 28 AWG         |
| Longitud del Cable    | 6.6 ft [2 m]   |
| Longitud del Producto | 6.6 ft [2.0 m] |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ancho del Producto  | 0.5 in [1.2 cm] |
| Altura del Producto | 0.2 in [0.5 cm] |
| Peso del Producto   | 1.0 oz [28.0 g] |

---

#### Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 6.5 in [16.5 cm] |
| Ancho de la Caja            | 5.0 in [12.6 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.5 in [1.3 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.2 oz [34.0 g]  |

---

#### Contenido de la Caja

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable Micro USB (blanco), de 2 metro - A a Micro B |
|---------------------|--------------------------------------------------------|

---

#### Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.