

## Equerre USB 4 ports - Adaptateur de Slot 4 ports USB 2.0 A Femelle

N° de produit: USBPLATE4



L'adaptateur de plaque USB 2.0 USBPLATE4 4 ports transforme les broches USB de votre carte mère en quatre ports USB A femelles, vous permettant d'ajouter des connexions USB à l'arrière de votre PC.

Remarque : Consultez le schéma de brochage USB dans le manuel de votre carte mère. Le schéma de câblage de l'USBPLATE est le suivant : rouge = alimentation ; vert = signal ; blanc = signal ; noir = terre

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Installez quatre ports USB A femelles à l'arrière de votre PC en les connectant à 2 connexions IDC 4 ou 5 broches de carte mère

### Spécifications techniques

- 4 ports femelles USB A
- 2 connecteurs IDC femelles 10 broches
- Prend en charge des connexions de carte mère 4 ou 5 broches

- Des câbles séparés prennent en charge 2 rangées de 4/5 broches

---

Performance

Politique de garantie	Lifetime
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s

---

Connecteur(s)

Connecteur A	2 - IDC (10 broches , carte mère)
Connecteur B	4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage	-5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Humidité	20%~60%

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Longueur de câble	11.3 in [286 mm]
Longueur du produit	11.3 in [28.6 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Poids du produit	2.4 oz [68.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.6 in [16.7 cm]
Largeur du Paquet	4.8 in [12.3 cm]
Hauteur du Paquet	0.9 in [2.2 cm]

Poids brut 3.0 oz [86.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Plaque arrière de connecteurs USB 2.0 4 ports

---

Informations de garantie

Warranty À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis