

Adattatore piastra slot USB A femmina 4 porte

ID prodotto: USBPLATE4



L'adattatore piastra slot USB 2.0 a 4 porte USBPLATE4 converte i pin USB sulla scheda madre in quattro porte USB-A femmina consentendo di aggiungere connessioni USB sul retro del PC.

USBPLATE4 è progettato e realizzato per la massima durata garantendo al contempo prestazioni affidabili.

Nota: controllare lo schema di piedinatura nel manuale della scheda madre. Lo schema di cablaggio di USBPLATE è il seguente: Rosso=alimentazione, verde=segnale, bianco=segnale, nero=messa a terra

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di montare quattro porte USB-A femmina sul retro del PC collegandole alle connessioni IDC da 2x 4 o 5 pin della scheda madre

Caratteristiche

- 4 porte USB A femmina
- 2 connettori IDC a 10 pin femmina

- Supporta il collegamento a schede madri con 4 o 5 pin
- I cavi separati supportano 2 file di 4/5

Prestazioni

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A	2 - IDC (10 pin, header scheda madre)
Connettore B	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Umidità	20%~60%

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Lunghezza del cavo	11.3 in [286 mm]
Lunghezza prodotto	11.3 in [28.6 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Altezza prodotto	4.7 in [12.0 cm]
Peso prodotto	2.4 oz [68.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.6 in [16.7 cm]
Larghezza del Pacco	4.8 in [12.3 cm]

Altezza del Pacco 0.9 in [2.2 cm]

Peso spedizione
(confezione) 3.0 oz [86.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Piastra posteriore con connettore USB 2.0 a 4 porte

Informazioni sulla
garanzia

Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.